


hofs

Aktenregal - Anbaufeld

Höhe x Breite x Tiefe 1750 x 760 x 335 mm, Feldlast 550 kg / Fachlast 60 kg, 5 Ebene(n) mit Böden aus Stahlblech / 5 Ordnerhöhen, Nutzung einseitig, Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 658879



hofs
REGALSYSTEME



hofs Akten-Steckregal

Anbauregal

hofs Aktenregal - Anbaufeld

- Geeignet für Archivräume
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 1750 x 760 x 335 mm
- Feldlast 550 kg / Fachlast 60 kg
- Fach Breite x Tiefe 750 x 300 mm
- 5 Ebene(n) mit Böden aus Stahlblech / 5 Ordnerhöhen
- Ebenen mit Anschlagkante und seitlicher Bodenabkantung der






oberen Fachebene




- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Nutzung einseitig
- Hohe Stabilität in Längsrichtung durch Diagonalverstrebenungen
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, Diagonalverstrebenungen und Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (H44) bestätigt
- 5 Jahre Garantie

Technische Details





Möbeltyp	Regal	Nutzung	einseitig
Regaltyp	Aktenregal	Material	Stahl
Regalsystem	Stecksystem	Regal Ausstattung	Böden
Regalfeld	Anbaufeld	Fachbreite	750 mm
geeignet für (Branche/Bereich)	Archivräume	Fachtiefe	300 mm
Höhe	1750 mm	Farbe Ständer	lichtgrau // RAL7035
Breite	760 mm	Farbe Boden	lichtgrau // RAL7035
Tiefe	335 mm	Ordnerhöhen	5 Stück
Böden / Ebenen Anzahl	5 Stück	Oberfläche Boden	verzinkt // kunststoffbeschichtet
Fachlast	60 kg	Oberfläche Ständer	verzinkt // kunststoffbeschichtet
Feldlast	550 kg	Farbe Ausführung	lichtgrau // RAL7035
Böden- / Ebenentyp	Stahlblechboden	Lieferumfang	Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, Diagonalverstrebenungen und Ebenen gem. Angebot
Böden / Ebenen Ausstattung	Anschlagkante // seitliche Bodenabkantung	Anlieferung	zerlegt
Böden / Ebenen höhenverstellbar	ja	Zertifizierung	GS // RAL-Gütezeichen
Höhenverstellraster Ebene	25 mm	Garantie	5 Jahre
Stabilität / Aussteifung / Verst	Diagonalverstrebenungen	Gewicht	15,53 kg

Zubehör

150122		Wandverankerung für Steckregal, Bis 45 mm verstellbar, In lichtgrau
150123		Wandverankerung für Steckregal, Bis 45 mm verstellbar, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
659394		Aktenregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 1750 x 1010 x 335 mm, Feldlast 550 kg / Fachlast 60 kg, 5 Ebene(n) mit Böden aus Stahlblech / 5 Ordnerhöhen, Nutzung einseitig, Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

667723		Fachboden für Aktenregal, Breite x Tiefe 750 x 300 mm, Für eine Fachlast von 60 kg, Ausgestattet mit Anschlagkante und Sicherheitskantung, Aus Stahl verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
868419		Pfeiler für Anbauregal, Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
953347		Fachteiler, Freistehend, Passend für 25 mm Bodenkantungshöhe, Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Dazu passt auch ...

146193		Miniwagen, Traglast 50 kg, mit 3 Etage(n), Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz, Höhe x Länge x Breite 1065 x 650 x 360 mm, mit 2 Drahtkörbe, 1 Drahtboden, mit Gummi-Bereifung
528204		Rolltritt, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in grau, Trittfläche Durchmesser 290 mm, mit 3 Federrollen
529925		Leichte Büro-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podesthöhe 0,85 m, Breite x Tiefe 250 x 250 mm, aus Aluminium
551468		Umzugskarton, Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraftliner-Qualität in braun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 585 x 380 x 325 mm, Für Packstücke bis 40 kg