


EAZY CARE DURA



Eine dauerhafte Lösung für den Außenbereich: Der raue Nylonflor der EAZYCARE DURA weist eine hervorragende Schabwirkung auf, wodurch insbesondere Grobschmutz problemlos von den Schuhen entfernt wird.



Größen:

60 cm × 85 cm
75 cm × 85 cm
80 cm × 120 cm
85 cm × 150 cm
85 cm × 300 cm

120 cm × 180 cm
120 cm × 200 cm
120 cm × 240 cm

150 cm × 200 cm
150 cm × 250 cm
150 cm × 300 cm

Sondergrößen möglich
bis max. 240 cm × 550 cm
oder 200 cm × 1.000 cm

Stärke: 13 mm

Gewicht: 5,2 kg/m²

Oberfläche:

geschlossen

Material:

Nylon auf 100 %
Nitrilgummi-Rücken

Eigenschaften


- zeichnet sich durch einen langfristigen Einsatz im Außenbereich aus
- die Kombination aus harten Nylonfasern und dem 2,9 mm-starken Nitrilgummi-Rücken macht EAZYCARE DURA zu einer perfekten Outdoor-Matte
- der raue Flor befreit Schuhe insbesondere von Grobschmutz
- durch die Ölbeständigkeit und der extrem hohen Schmutzaufnahmekapazität ist EAZYCARE DURA vielseitig einsetzbar – sogar an Tankstellen und in der Industrie
- bis zu 200 Wäschen in Industriewaschmaschinen möglich
- zusätzliche Gestaltungsoption (2 Farben pro Design) durch spezielles Tuftigverfahren
- Noppen an der Unterseite erhöhen die Rutschfestigkeit
- antistatisch und schwer entflammbar
- Feuchtigkeit perlt ab, Geruchsbildung wird vermieden
- getufteter Flor mit durchgefärbten Fasern (UV-beständig)

Reinigung


Für eine schnelle Reinigung ist Ausschütteln oder Absaugen ausreichend. Bei stärkerer Verschmutzung wird die Reinigung mit einer Waschmaschine empfohlen. In Industriewaschmaschinen bis 70 °C waschbar, trocknergeeignet (bis 80 °C). EAZYCARE DURA separat von anderen Matten waschen, um ein saubereres Ergebnis zu erzielen.



hellgrau



dunkelgrau



rot



blau



schwarz