



**sandweiss, 4000K CALA - 10W IP43 36°
250mA**
Artikel-Nr.: 46101

für die Innenanwendung, IP43 · Gehäuse: Aluminium-Druckguss (Schutzglas, klar) · Gehäusefarbe: sandweiß · nicht schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 36° · Leistung: 10 W · Lichtfarbe: 4000 K · Lichtstrom: 1121 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 60.000 h · Betriebsstrom: 250 mA DC · Schutzklasse III · Einbautiefe: 90 mm · Deckenausschnitt: 81 mm · Außendurchmesser: 98 mm · Energieeffizienzklasse: E · exklusive Konstantstrom-Konverter

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094461014
Katalog Farbcode	Sandweiß
Höhe	60.00 mm
Aussendurchmesser	98 mm
Einbaudurchmesser	81 mm
Einbautiefe	90.00 mm
LED Farbcode	ca. 4000K neutralweiß
Lichtstrom pro Leuchte	1121.00 lm
Leuchte	Inklusive LED





**sandweiss, 4000K CALA - 10W IP43 36°
250mA**

Artikel-Nr.: 46101

TECHNISCHE DATEN


Schutzart IP	43
Leistung	10 W
Strom	250 mA
Sockel-Code	ohne
Anzahl LEDs	1
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	-20 - 40
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_E
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	50.000 h






**sandweiss, 4000K CALA - 10W IP43 36°
250mA**
Artikel-Nr.: 46101

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Ø 81 mm



Ø 98 mm

90 mm