

# GeoDist100®-TOUCH

Das Top-Modell mit moderner Touchscreen-Bedienung, Zielsucherkamera, umfangreiche Messfunktionen und Übertragungsmöglichkeiten.



TECHNISCHE DATEN		ZUBEHÖR	ARTIKEL-NR. 300100
Messdistanz	0.2 - 100 m	· Kamerastativ FS 14 301000	EAN CODE 4045921015456
Genauigkeit Distanzmessung (typ.)	± 2 mm		
Genauigkeit Neigungsmessung	+/-0.3°	LIEFERUMFANG · NiMH-Akkus · USB-Ladekabel · Holster · Handschlaufe	
Messeinheiten	m /ft / in / ft+in		
Stromversorgung	NiMH		
Staub-/Wasserschutz	IP 65		
Temperaturbereich	-10 bis 40°C		
Laserdiode / Laserklasse	rot / 2		
Gewicht (inkl. Batterien)	152 g		
EIGENSCHAFTEN			
Messdistanz	100 m		
Genauigkeit typ.	± 2 mm		
Highlights	IP 65 & 2 m-Stosssicher Zielsucherkamera, Farbdisplay, Touchscreen-Bedienung		
Display	Farbdisplay		
Zielsucherkamera	4 x Zoom		
Neigungsmessung	4 x 90°		
Speicher / Anzahl letzte Messwerte	1000		