

1501c - Admiral® Superpress



Gummi-Pressluftschlauch für Höchstleistungen, gewickelte, dorngeheizte Ausführung. Geeignet zum Durchleiten von Pressluft, Wasser und nicht aggressiven Medien, für den Einsatz in Industrie und Gewerbe, besonders robust, strapazierfähig, flexibel und drallfrei.

ke-Artikel: Komplett eingebunden mit Sicherheits-Klauenkupplungen.

Seele: NBR, schwarz, glatt

Decke: NBR, grün, stoffgemustert

Druckträger: spiralisierte, synthetische Textilfäden

Temperaturbereich: -30 °C bis +70 °C Druckluft, -30 °C bis +90 °C Wasser

Art.-Nr./Name	Maße (mm)	Länge (m)	BD/PD (bar)	BR (mm)	Gewicht (kg/VE)	VE	EAN
1501c-19-20	19 x 6,0	20	20 / 60	230	0,867	MT	4006918373195
1501c-19-40	19 x 6,0	40	20 / 60	230	0,827	MT	4006918373959
1501c-19-20ke	19 x 6,0	20	BD 10	230	18,040	ST	4006918373454
1501c-19-40ke	19 x 6,0	40	BD 10	230	33,760	ST	4006918373492