

Schellen

Schnellverschluss-Rohrschellen RIF



Vorteile

- EPDM Einlage: (schall-)isoliert
- Schnelle Installation: -30 % Installationszeit gegenüber Standardschellen mit zwei Schrauben
- Solide Verschweißung der Mutter

Montage



RIF Gewindeanschluss M8 + M10

Typ	Art.-Nr.	für Rohr-Ø			Innen-Ø [mm]	Traglast* ≤ [kg]	Blechstärke [mm]	Schellenbreite [mm]
		Kupfer [mm]	Stahl [Zoll]	Plastik [mm]				
RIF 15	915RIF	15	1/4"	-	13-15	80	1,25	20
RIF 18	918RIF	18	3/8"	16	14-18	80	1,25	20
RIF 22	922RIF	22	1/2"	20	20-22	80	1,25	20
RIF 28	928RIF	28	3/4"	25	25-28	80	1,25	20
RIF 35	935RIF	35	1"	32	32-35	80	1,25	20
RIF 40	940RIF	42	1-1/4"	40	40-42	80	1,25	20
RIF 48	948RIF	54	1-1/2"	50	48-54	80	1,25	20
RIF 60	960RIF	-	2"	-	57-60	80	1,25	20

* Traglast beinhaltet Sicherheitsfaktor
Lieferbar voraussichtlich ab Februar 2012

Verpackung

[Stück]
100
100
100
100
100
100
50
50