

## M18 BLDD2-502X | M18™ Bürstenloser Akku-Bohrschrauber



- Neu entwickelter bürstenloser Motor ermöglicht 40 % mehr Drehmoment als beim Vorgängermodell – bis zu 82 Nm
- Kompakte Bauform bei nur 180 mm Länge
- 13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Die REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- Optimierte Geschwindigkeitseinstellung für verbessertes Bohr- und Schraubverhalten
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Arbeitsplatzbeleuchtung

Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	0 - 550/ 0 - 1800
---------------------------------------	-------------------

Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13
------------------------------	----

Max. Bohr-Ø in Holz/Stahl (mm)	76/ 13
--------------------------------	--------

Max. Drehmoment (Nm)	82
----------------------	----

Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	2.0 (M18 B5)
------------------------------	--------------

Lieferumfang	2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box
--------------	--

Artikelnummer	4933464515
---------------	------------