

# Dichtring

- Kupfer



Betriebsdruck min./max.

-0,95 ... 15 bar

Umgebungstemperatur min./max.

-20 ... 150 °C


## Technische Daten

Materialnummer	Anschluss G	Liefermenge
8661050000	M5	10 Stück
8661180000	G 1/8	10 Stück
8661140000	G 1/4	10 Stück
8661380000	G 3/8	10 Stück
8661120000	G 1/2	10 Stück
8661340000	G 3/4	10 Stück
8661100000	G 1	10 Stück
8661150000	G 1 1/2	10 Stück

## Technische Informationen

Werkstoff	
Gehäuse	Kupfer

## Abmessungen



## Abmessungen

Materialnummer	G	d	D	s
8661050000	M5	5.2	7.4	1
8661180000	G 1/8	10.2	13.4	1
8661140000	G 1/4	14.2	17.9	1.5
8661380000	G 3/8	17.2	20.9	1.5
8661120000	G 1/2	21.2	25.9	1.5
8661340000	G 3/4	27.3	32	2
8661100000	G 1	33.5	39	2
8661150000	G 1 1/2	35	48.5	2

Dichtring, Form A DIN 7603

G = Gewindegröße