



10" Fachboden zur Frontmontage

1 HE, Montage an den beiden vorderen Profilschienen, 150 mm Tiefe, perforiert, schwarz

Part No.: 714839

EAN-13: 0766623714839 | UPC: 766623714839

Flexible Frontmontage

Die 10"-Fachböden zur Frontmontage von Intellinet Network Solutions sind flexibler als reguläre 4-Punkt-Montagen, bieten aber mit 25 kg Traglast trotzdem reichlich Kapazität für Netzwerkkomponenten. Zu Material und Verarbeitung in Topqualität gehören robuster Stahl und antistatische Pulverbeschichtung.

Merkmale:

- 1 HE
- Zur Installation in 10"-Schränken
- Maximale Traglast 25 kg
- Antistatische Pulverbeschichtung
- Stahlrahmen mit 1,2 mm Stärke
- 3 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Allgemein

- Farbe: Schwarz RAL9005
- 1 HE

Abmessungen

- 150 (L) x 245 (B) x 44 (H) mm / Ablagefläche: 215 mm Breite

Lieferumfang:

- 10" Fachboden zur Frontmontage
- 4 x Schraubensatz

