

Abbildung kann abweichen

Art.-Nr.: 50137264
KD S-M30-16A-V1-100
Anschlussleitung

Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss

Technische Daten

Anschluss	
Anschluss 1	
Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M30
Typ	female
Polzahl	16 -polig
Ausführung	axial
Anschluss 2	
Art des Anschlusses	offenes Ende
Leitungseigenschaften	
Anzahl Adern	16 St.
Farbe Mantel	schwarz
Geschirmt	Ja
Leitungsausführung	Anschlussleitung (einseitig offen)
Leitungsdurchmesser (außen)	9 mm
Leitungslänge	10.000 mm
Werkstoff Mantel	PVC
Schleppkettentauglichkeit	Nein


Zertifizierungen	
Zulassungen	RoHS

Klassifikation	
Zolltarifnummer	85444290
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1	
Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M30
Typ	female
Polzahl	16 -polig
Ausführung	axial

Pin	Adernfarbe
1	weiß
2	braun
3	grün
4	gelb
5	grau
6	rosa
7	blau
8	rot
9	schwarz
10	violett
11	grau rosa
12	blau rot
13	grün weiß
14	braun grün
15	gelb weiß
16	braun gelb



Anschluss 2	
Art des Anschlusses	offenes Ende