



Beschrijving:

Hoekventielen met buisschroefdraad R 1/2" en tuitaanluiting, gebogen, natuurlijke kleur/blauw voor het gecontroleerde afdelen van vloeistoffen uit vaten en jerrycans

- uit breukvast en levensmiddelenbestendig polyethyleen met tuitaanluiting voor een slang
- zeer goede chemische bestendigheid tegen zuren, logen en verdere chemicaliën
- maken een bijzonder fijne dosering mogelijk
- met buisschroefdraad $\varnothing d2 = R 1/2"$
- druckbestendig tot max. 1,5 bar
- temperatuurbestendig: -20 °C tot $+70\text{ °C}$
- Uitloopsnelheid $> 1,5\text{ l/min}$
- zonder ventilatie en zonder afdichting
- Tuit buiten- $\varnothing d4 = 13\text{ mm}$ resp. $1/2"$ (bevestigingsbereik)
- $l1 = 85\text{ mm}$ / $l2 = 12\text{ mm}$
- Sleutelwijdte $sw = 24\text{ mm}$

Informatie:

Artikel

Artikelnummer	520800
GTIN	4007228701937
Douanetarief	39174000
Verpakkingseenheid (PU)	5

Kleur	natuurlijk
Gewicht (kg)	0,05

Buitenverpakking

Inhoud in stukken	5
D x B x H (mm)	381 x 221 x 214

Brutogewicht VE kg	0,25
--------------------	-------------

Pallet

Aantal kartonnen	90
Aantal lagen	9
D x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 2,076

Kartonnen dozen per laag	10
Gewicht (kg)	245,0