

Abgasschläuche

1.1 foxiClassic Car-Memory



Innen-Ø ca. mm	Außen-Ø ca. mm	Unterdruck ca. bar	Biegeradius ca. mm*	Gewicht ca. kg/m	Längen in m	Artikel-Nr.
38 (1 ½")	48	0,338	38	0,25	10	2560-038-103
40	52	0,329	46	0,36	10	2560-040-103
51 (2")	63	0,314	55	0,40	10 \ 15	2560-051-103
60	75	0,294	58	0,41	10 \ 15	2560-060-103
63 (2 ½")	79	0,275	60	0,43	10 \ 15	2560-063-103
65	83	0,260	65	0,45	10 \ 15	2560-065-103
75	95	0,235	75	0,48	10 \ 15	2560-075-103
80	100	0,226	80	0,51	10 \ 15	2560-080-103
102 (4")	120	0,177	100	0,64	10 \ 15	2560-102-103
110	130	0,142	110	0,69	10 \ 15	2560-110-103
127 (5")	145	0,118	125	0,78	10 \ 15	2560-127-103
150	170	0,049	150	0,93	10	2560-150-103
203 (8")	220	0,020	200	1,22	10	2560-203-103

Material

spezieller
Hochtemperaturkunststoff

Spirale

Kunststoffprofil

Farbe

schwarz

Temperatur

Abgastemperatur bis ca. +200°C
bei sachgemäßer Verwendung
von Abgastrichtern und genü-
gend Frischluftzufuhr (ca. 50%)

Überfahrbarkeit



Temperaturbeständigkeit



Stauchbarkeit



Vakuumfestigkeit



Flexibilität (Biegeradius)



sehr gut (5 Punkte) , schwach (0 Punkte)
Die Bewertungspunkte sind Richtwerte
und keine zugesicherten Produkteigen-
schaften im rechtlichen Sinne.

überfahrebarer Abgasschlauch
für Absaugung von Motorabga-
sen in der KFZ-Industrie, statio-
nären und mobilen Anlagen, für
Schlauchaufroller

Verbindungselemente



20.4 foxi
Car-Schelle



21.0 Verbinder,
Reduzierungen