


## Kärcher Dampfreiniger SG 4/4

Behältervolumen 4 l, maximaler  
Dampfdruck 4 bar

Artikelnummer: 145434

**KÄRCHER**



### Dampfreiniger

- mit Hand-, Boden-, Punktstrah-, Power-, Polsterdüse
- Behältervolumen 4 l
- maximaler Dampfdruck 4 bar
- Kabel 8 m lang
- Höhe x Breite x Tiefe 475 x 320 x 275 mm



## Technische Details

Reinigungsart	nass	Breite	320 mm
Reinigungstyp	Dampfreiniger	Tiefe	275 mm
Düsen	Hand-, Boden-, Punktstrahl-, Power-, Polsterdüse	Ausstattung	Dampfsaugschlauch mit Handgriff, Bodendüse (1x mit Lamellen, 1x mit Borsten), Handdüse
Akkubetrieb	nein	Lieferumfang	Dampfsaugschlauch mit Handgriff, Dampfrohre 2 x, Bodendüse (1x mit Lamellen, 1x mit Borsten), Handdüse, Rundbürste schwarz, Pols
Volumen Behälter	4 l	WEEE-Registrierungsnummer	DE64190940
Leistung	2300 W	WEEE-Geräteart	Großgerät KAT 4
Arbeitsdruck	4 bar	Marke laut EAR-Register	Kärcher
Kabellänge	8 m	Gewicht	11,197 kg
Höhe	475 mm		

## Zubehör

204712



Universalreiniger, für Waschsauger/Dampfreiniger, pH-Wert 8,2

## Dazu passt auch ...

202834



Greifboy, Greifspitze aus Kunststoff, Greif-Öffnung 105 mm, Länge 900 mm, aus Aluminium, eloxiert

206135



Warnschild, Warnung vor Rutschgefahr, Bodenaufsteller, aus Kunststoff

369022



Mülltonne, Inhalt 80 l, Korpus aus Polyethylen in grau, Höhe x Breite x Tiefe 930 x 445 x 520 mm, Deckel aus Polyethylen in grau, komplett umklappbar, Unterbau 2 Räder mit Vollgummi-Bereifung

504031



Fensterreinigungs-Set, Stiel aus Stahl 1800 mm lang, Gummis und Strips 350 mm breit

527157



Handfeger-Set, mit Rosshaarborsten, Schaufel Breite x Tiefe 230 x 220 mm, Arbeitsbreite 200 mm, Holz-Stiel