


ZARGES

Mehrzweck-Teleskopleiter

Variotec V

4 x 6 rutschsicher profilierte Sprossen,
Holmlänge 6,4 m, Aus Aluminium,
natur

Artikelnummer: 231497



ZARGES Mehrzweck-Teleskopleiter Variotec V

kombinierbare Steh- und Schiebeleiter

Mehrzweck-Teleskopleiter

- Aufstieg beidseitig
- 4 x 6 rutschsicher profilierte Sprossen
- Für eine Arbeitshöhe als Anlegeleiter / als Stehleiter bis ca. 7,1 m / 4,4 m
- Holmlänge 6,4 m
- Sprossen Tiefe 30 mm
- Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
- im Raster von 280 mm höhenverstellbar und treppengängig
- Sichere Anwendung durch ausklappbare Teleskopausleger
- rutschfeste Leiterfüße am Holmende
- geklappt Höhe x Breite x Tiefe 1860 x 780 x 210 mm
- Aus Aluminium, natur
- belastbar bis 150 kg

- Gewicht 22,1 kg
- Qualitätssicherung gemäß DIN EN 131-4

Technische Details

Steigtechnik	Stehleiter	fahrbar	nein
Leitertyp	Mehrzweck-Teleskopleiter	Sprossen-/Holmverbindung	gebördelt
Material	Aluminium	Oberfläche Holme	natur
Nutzung	beidseitig	Unterbau	rutschfeste Leiterfüße
Holmlänge	6,4 m	belastbar bis	150 kg
Arbeitshöhe als Anlegeleiter	7,1 m	Leiter Ausführung	vierteilig
Arbeitshöhe als Stehleiter	4,4 m	Leiter Funktion	im Raster von 280 mm höhenverstellbar und treppengängig
Sprossen Anzahl	4 x 6	Sicherheitsausstattung Leiter	ausklappbare Teleskopausleger
Stufen-/Sprossentyp	rutsicher profilierte Sprossen	Spreizsicherung	nein
Tiefe Sprossen	30 mm	Sicherheitsbügel	nein
Höhe geklappt	1860 mm	Treppengängig	ja
Breite geklappt	780 mm	Norm	DIN EN 131-4
Tiefe geklappt	210 mm	Gewicht	22,1 kg
klappbar	ja		

Dazu passt auch ...

149272		Prüfplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Durchmesser 30 mm, in Jahresfarbe
149286		Grundplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Höhe x Breite 90 x 40 mm
215546		Sicherheits-Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 38 - 76er Kern, Abroller aus Metall/Kunststoff in blau/weiß
221260		Schiebebügelwagen, Traglast 150 kg, Länge x Breite 740 x 480 mm, Plattform aus Stahl mit Anti-Rutschmatte, Aufbau Schiebebügel, Schiebebügel klappbar, 2 Lenk- und 2 Bockrollen
221388		Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, rutschfest, Größe 9
523826		Kettenständer-Set, Set bestehend aus: 4 Kettenständer, 6 m Kette, Pfosten Durchmesser 48 mm, Pfosten in rot/weiß, in rot/weiss