

Cascoo Bockrolle



Traglast 80 kg, Mit TPE-Bereifung,
Durchmesser 80 mm, Nabe mit
Rollenlager, Felge aus Polypropylen,
Befestigung mit Platte

Artikelnummer: 243299



Bockrolle

- Traglast 80 kg
- Mit TPE-Bereifung
- Durchmesser 80 mm
- Nabe mit Rollenlager
- Felge aus Polypropylen
- Gehäuse aus Stahl galvanisch blau verzinkt
- Befestigung mit Platte
- Schraubloch Abstand 80/77x60 mm

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Radlager	Rollenlager
Rollentyp	Transportgeräterollen	Befestigungselement	Platte
Bauform	Bockrolle	Material Gehäuse	Stahl
Traglast	80 kg	Feststeller	ohne
Bereifung	TPE	Schraubloch Abstand	80/77x60 mm
Durchmesser Rad	80 mm	Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt
Material Felge	Polypropylen	Gewicht	0,416 kg

