

# **VariT 501 Répartiteur mural "700" 9U, 530x600x700mm**

**Numéro d'article**

26.51.4309




**Constructeur**

apraNET

**Référence constructeur**

501-709-15



**Le répartiteur mural VariT 501 a été conçu pour une utilisation flexible tant dans les bureaux qu'en milieu industriel.**

- Accès optimisé grâce aux éléments amovibles
- Cadre soudé très solide
- Disponible en version porte ou capot en verre
- Toit pré-perforé pour la mise en place de ventilation ou de passe-câbles
- RAL 7035 (gris clair)
- Assemblage flexible, nombreux accessoires

## **Comprend:**

- 1x boîtier, profondeur = 700 mm
- 1 paire de profilés 19" installés à l'avant
- 1 porte avec poignée pivotante
- 2 parois fermées
- 1 paroi arrière fermée
- Set de fixation murale
- Passage des câbles via le toit ou le plancher (avec brosse passe-câbles)
- Kit de mise à la terre
- Set de vis M5 (50 pièces)

## **Caractéristiques techniques**

Constructeur

apraNET

Groupe de produits	Armoires 19"-/10"
Types de produits	Boîtier mural 19"
Couleur	gris
Dimension (modulaire)	482,6 mm (19 pouces)
Unité de hauteur	9 U
Profondeur maximale du rack prise en charge	550 mm
Armoire pour serveur	non
Socle	non
Socle avec avec protection d'inclinaison	non
Dimensions (HxLxP) sans socle	530 x 600 x 700 mm
Classe de protection (Code IP)	IP20
Face	Porte en verre avec cadre
Dos	Paroi
Paroi latérale	Paroi
Plan de 19	avant
Toit	Passage de câbles possible
Sol	fermé
Ventilateur adaptable	oui
Kit de mise à la terre monté	oui
Couleur (bâti)	RAL 7035 Gris clair
Couleur (enveloppe)	RAL 7035 Gris clair
Couleur RAL	RAL 7035 Gris clair
Hauteur	530 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	700 mm
Hauteur du colis	550 mm

Largeur du colis	610 mm
Profondeur du colis	720 mm
Poids du paquet	38 kg