

iQ500, Einbau-Modular-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SC76M542EU



Sonderzubehör

SZ78100 Silberglanzkassette

- ✓ Bis zu 3x schneller glänzend sauberes und trockenes Geschirr - varioSpeed Plus.
- ✓ hygienePlus – hygienisches Geschirrspülen bei extrahohen Temperaturen.
- ✓ aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.
- ✓ Effizient, langlebig und leise - iQdrive-Motor.
- ✓ Mehr Sprühdruk im Unterkorb gegen hartnäckige Verschmutzungen durch Zuschalten der intensiveZone.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse¹: F
 Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:
 67 kWh
 Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 7
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU
 2017/1369): 9.0 l
 Programmdauer (EU 2017/1369): 3:55 h
 Geräuschwert: 47 dB(A) re 1 pW
 Geräusch-Effizienzklasse: C
 Bauform: Einbau
 Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
 Abmessungen des Gerätes: 595 x 595 x 500 mm
 Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 995 mm
 Verstellbarer Sockel: Nein
 Nettogewicht: 26.2 kg
 Bruttogewicht: 29.0 kg
 Anschlusswert: 2400 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Reparaturindex: 8.1
 Länge Anschlusskabel: 175.0 cm
 Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
 Länge Zulaufschlauch: 165 cm
 Länge Ablaufschlauch: 215 cm
 EAN-Nummer: 4242003872925
 Gerätetyp: Auf Tischgerät



iQ500, Einbau-Modular-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SC76M542EU

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: F
- Energie² / Wasser³: 67 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 7 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:55 (h:min)
- Geräusch: 47 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

Programme und Sonderfunktionen

- 4 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, intensiveZone, hygienePlus, Extra Trocknen
- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 5 Reinigungstemperaturen

Spül- / Trocknungstechnologie

- Wärmetauscher.
- iQdrive-Motor
- Wellensprüharm
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbsystem

- Flexibles Korbsystem: 2 Geschirrkörbe, Korbfarbe: silber, Klappstachelreihen im Unterkorb, variabler Besteckkorb im Unterkorb, Tassenetagere im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Salz-Nachfüllanzeige
- Klarspüler-Nachfüllanzeige

Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Tastensperre
- Glasschon-System
- Inkl. Befestigungs- und Verblendleisten (Edelstahl)
- Inkl. aquaStop-Verlängerung
- Regenerier-Elektronik
- Wechselspül-Technik
- speedMatic Hydrauliksystem

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 59.5 cm x 59.5 cm x 50.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50

°C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie>

**iQ500,
Einbau-Modular-Geschirrspüler,
60 cm, Edelstahl
SC76M542EU**

Maßzeichnungen

