

## AXOR Edge

Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717

Oberfläche: **Polished Black Chrome** Artikelnummer: **46420330**




### Merkmale

- 2 Verbraucher
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 24 l/min
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 24 l/min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 23 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Umsteller mit automatischer Rückstellung
- Rückflussverhinderer
- mit Schalldämpfer
- für Durchlauferhitzer geeignet
- mit integrierter Sicherungskombination EN 1717
- Anschlussart: Grundkörper
- Wandmontage
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- PA-IX 29608/IIDB

### Produktabbildung



### Maßzeichnung



## AXOR Edge

Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717

Oberfläche: Polished Black Chrome Artikelnummer: 46420330



### Durchflussdiagramm

