

Auszugsführungen für Holzschubkästen

- ▶ Teilauszug Quadro 25 mit Silent System
- ▶ Belastbarkeit 25 kg



- ▶ **Silent System** - die integrierte Dämpfung schließt den Schubkasten sanft und leise
- ▶ Komfortable Aufschiebmontage mit Schnäppern und werkzeugloser Höhenverstellung
- ▶ Flexibles Wechselsystem von Quadro Teil- zur Vollauszugsführung ohne Änderung der Korpus-, Schubkasten- und Blendenmaße
- ▶ Belastbarkeit nach EN 15338, Level 3
- ▶ Stahl verzinkt, feuchtraumgeeignet

Quadro 25 mit Silent System

Nennlänge / Schubkastenlänge NL mm	Mindestkorpustiefe KT mm	Auszugsverlust EL mm	Lochabstand b1 mm	Bestell-Nr.	
				1 GN	15 GN
250	263	50	160	9 135 931	9 135 944
280	293	50	160	9 135 932	9 135 945
300	313	50	160	9 135 933	9 135 946
320	333	62	192	9 135 934	9 135 947
350	363	62	192	9 135 935	9 135 948
380	393	62	224	9 135 936	9 135 949
400	413	74	224	9 135 937	9 135 950
420	433	74	224	9 135 938	9 135 951
450	463	86	256	9 135 939	9 135 952
480	493	86	256	9 135 940	9 135 953
500	513	98	288	9 135 941	9 135 954
520	533	98	288	9 135 942	9 135 955
550	563	98	320	9 135 943	9 135 956

- ▶ Bei Einsatz des Aufsteckhalters vermindert sich die Schubkastenlänge (NL) um 10 mm

Schnäpper für Holzschubkästen mit genutetem Boden (Quadro 25 und Quadro V6)



- ▶ Zur sicheren, werkzeuglosen Verbindung von Quadro Führungen und Holzschubkästen
- ▶ Stufenlose Höhenverstellung bis + 2 mm über Rändelrad
- ▶ Kunststoff schwarz

Anschlagseite	Bestell-Nr.	VE
links	9 144 830	100 St.
rechts	9 144 841	100 St.
links / rechts	9 144 597	1/5 GN