

Rollcart chariot-armoire

force 600 kg, avec 2 plateau(x),
plateau longueur x largeur 1150 x
700 mm, châssis avec finition époxy
résistante aux chocs et aux rayures
en RAL7035 gris clair/RAL5010 bleu
gentiane, avec 1 armoires, hauteur x
longueur x largeur 940 x 1250 x 700
mm, avec bandage TPE

Numéro d'article: 158080



Rollcart Chariot d'atelier de protection de l'environnement

Avec armoire

chariot-armoire

- force 600 kg
- avec 2 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 1150 x 700 mm
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair/RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier soudée
- avec 1 armoires
- hauteur x longueur x largeur 940 x 1250 x 700 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes



Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
type de chariot	chariot-armoire	pneumatique	TPE
charge	600 kg	Ø de roue	200 mm
longueur de plateau	1150 mm	roulement	roulement rainuré à billes
largeur de plateau	700 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
équipement chariot	1 armoire, bac en tôle avec caillebotis, panneau en bois	matériau	acier
armoire	1 pièce	conducteur d'électricité	non
hauteur	940 mm	poignée	1 pièce
nombre de plateaux	2 pièce	surface	finition peinture époxy
longueur	1250 mm	couleur	gris clair/bleu gentiane // RAL7035/RAL5010
largeur	700 mm	Poids	99 kg