

Table d'emballage double complète Classic

hauteur x largeur x profondeur 700 - 950 x 1600 x 1840 mm, panneau en Aggloméré avec revêtement plastique finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, 1 étagère à cartons avec 5 étriers et 1 tablette



Numéro d'article: 243012

Table d'emballage double complète Classic




- hauteur x largeur x profondeur 700 - 950 x 1600 x 1840 mm
- panneau en Aggloméré avec revêtement plastique finition gris clair
- épaisseur de panneau 28 mm
- tube carré 40x40x2 mm
- bord bande de chant ABS
- piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- Grande stabilité grâce à la double traverse
- Réglage en hauteur via trame perforée dans le châssis
- soubassement avec vis de réglage en hauteur pour une adaptation variable aux sols irréguliers
- rehausse : 1 étagère à cartons avec 5 étriers et 1 tablette
- profondeur tablettes 400 mm
- Produit livré démonté

type de meuble	table	matériau de plaque	Aggloméré
type de table	Table d'emballage double	surface de plaque	avec revêtement plastique
hauteur	700-950 mm	couleur de la plaque	gris clair
largeur	1600 mm	épaisseur de panneau	28 mm
profondeur	1840 mm	bord de panneau	bande de chant ABS
hauteur réglable	oui	forme de châssis	piètement 4 pieds
réglage en hauteur via	trame perforée dans le châssis	stabilité / renfort / entretoise	Traverse
tablette à hauteur réglable	50 mm	matériau de châssis	acier
équipement table d'emballage	Tablette, étriers, étagère à cartons	surface de châssis	finition peinture époxy
hauteur rehausses	1100 mm	couleur du châssis	gris clair // RAL7035
rehausses réglables en hauteur	100 mm	forme de tube	tube carré
tablettes	2 pièce	dimensions du tube	40x40x2 mm
Profondeur de la tablette	400 mm	soubassement	pieds de réglage de hauteur
manche insérable	5 pièce	livraison	démonté
dérouleuse	non	Poids	208 kg

Accessoires

243015		réglage en hauteur pour table d'emballage, réglage en hauteur via manivelle, plage de réglage 770 - 970 mm, Force max. 150 kg, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
243019		Balance industrielle à double affichage, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal, non étalonnable, plateforme en acier inoxydable, largeur x profondeur 500 x 400 mm, plage de pesage entre 0 et 60 kg, Lisibilité par incréments de 10 / 20 g
243020		Balance industrielle à double affichage, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal, étalonnée, plateforme en acier inoxydable, largeur x profondeur 500 x 400 mm, plage de pesage entre 0 et 60 kg, Lisibilité par incréments de 10 / 20 g
243021		colonne porteuse pour table d'emballage, longueur 950 mm, pour support TFT pivotant et tablette clavier, en aluminium
243022		support d'écran pour table d'emballage, longueur 415 mm, pivotant, Fixation avec VESA 75/100
243023		support pour clavier, longueur x profondeur 640 x 172 mm, équipé de avec 2 fixations pour câbles, pivotant et inclinable
243025		sol, Convient pour table d'emballage, largeur x profondeur 1480 x 680 mm, Pour largeur de table 1600 mm, en Aggloméré avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris gris clair, Stabilité accrue grâce à une sous-construction transversale en tube d'acier de 40x40x2 mm
243028		plaque de fermeture pour table d'emballage, Pour largeur de table 1600 mm, en tôle d'acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
243034		tiroir, Convient pour table d'emballage, fixation sous le panneau de table

Cela s'adapte aussi ...

215548		film étirable, livraison sous forme de rouleau, film longueur x largeur 300 m x 500 mm, En polyéthylène, épaisseur 20 µm, en transparent
215913		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 600 x 400 x 300 mm
217145		dévidoir de ruban adhésif, dévidoir en métal