

Casco roulette fixe

force 300 kg, avec bandage polyamide, diamètre 200 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en polyamide, jante avec pare-fils, fixation avec panneau

Numéro d'article: 243200



roulette fixe

- force 300 kg
- avec bandage polyamide
- diamètre 200 mm
- espacement des trous des vis 105x84/76 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- jante en polyamide
- jante avec pare-fils
- boîtier en acier galvanisé en bleu
- fixation avec panneau

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	élément de fixation	panneau
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	matériau de boîtier	acier
modèle	roulette fixe	frein	sans
charge	300 kg	pare-fils	oui
pneumatique	polyamide	Longueur de moyeu	59 mm
Diamètre de roue	200 mm	distance trou de vis	105x84/76 mm

matériau de jante	polyamide	surface de boîtier	galvanisé
roulement	roulement à rouleaux	Poids	1,7 kg