


poteaux de voirie

PARKY

forme angulaire avec Tête plate, hauteur x largeur x profondeur 1000 x 70 x 70 mm, en acier galvanisé à chaud avec revêtement plastique en rouge/blanc, amovible, à insérer avec manchon



Numéro d'article: 304297

Poteaux PARKY






poteaux de voirie

- forme angulaire avec Tête plate
- hauteur x largeur x profondeur 1000 x 70 x 70 mm
- hauteur au-dessus du sol 1000 mm
- en acier galvanisé à chaud avec revêtement plastique en rouge/blanc
- amovible
- à insérer avec manchon

Détails techniques

sécurisation de la circulation	système de barrières	rabattable	non
système de barrières	poteaux de voirie	fonction automatique	non
forme	angulaire	type de fixation	à insérer
hauteur	1000 mm	matériau	acier
largeur	70 mm	surface	galvanisé à chaud // plastifié
profondeur	70 mm	couleur	rouge/blanc
hauteur au-dessus du sol	1000 mm	exécution montant	amovible
forme de tête	Tête plate	Poids	7,7 kg

Cela s'adapte aussi ...

142092		limiteur de hauteur, longueur x diamètre 950 x 100 mm, en plastique coloris rouge/blanc, réfléchissant
148972		ralentisseur de circulation automobile, hauteur x diamètre 70 x 500 mm, en plastique recyclé en jaune
210305		poubelle cendrier, hauteur x largeur x profondeur 910 x 395 x 395 mm, corps en acier galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures anthracite, avec toit de protection
376797		arceau d'appui pour vélos, hauteur x longueur x profondeur 415 x 2100 x 550 mm, 6 emplacements de réglage (utilisation à un côté), pour 55 mm roues larges, structure en acier (vissé) galvanisé à chaud
525473		banc d'extérieur, hauteur x largeur x profondeur 740 x 2000 x 380 mm, 9 lames d'assise, assise en lames PVC coloris bleu, assise hauteur 440 mm, piètement 6 pieds en polypropylène en bleu