

Kappes armoire universelle ErgoPlus®

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 410 mm, 4 niveaux avec tablette en acier, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures

Numéro d'article: 520116



KAPPES



Kappes Armoire universelle ErgoPlus®

avec portes vitrées

armoire universelle

- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 410 mm
- structure en acier soudée
- structure en tôle d'acier
- porte battante vitrée
- portes à recouvrement
- angle d'ouverture de la porte 200 °
- 4 niveaux avec tablette en acier
- force par plateau 80 kg
- Réglable au pas de 10 mm
- avec poignée tournante
- verrouillable avec serrure à cylindre
- soubassement socle
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion





Détails techniques

type de meuble	armoire	surface de face avant	finition peinture époxy
type d'armoire	armoire universelle	système de fermeture	serrure à cylindre
type de porte	porte vitrée	soubassement	socle
hauteur	1950 mm	matériau	tôle d'acier
largeur	1000 mm	tablette réglable au pas	10 mm
profondeur	410 mm	surface de tablette	galvanisé
équipement armoire	tablettes	cloison de séparation médiane	non
nombre de tablettes/niveaux	4 pièce	angle d'ouverture de porte	200 °
type tablette/niveau	tablette en acier	poignée	poignée tournante
charge tablette	80 kg	verrouillable	oui
conducteur d'électricité	non	roulant	non
couleur du corps	gris clair // RAL7035	Poids	72 kg
surface de corps	finition peinture époxy		

Accessoires

520120	·	tablette en acier pour armoire modulaire, pour armoire largeur x profondeur 1000 x 410 mm, force 80 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
--------	---	---

Cela s'adapte aussi ...

147357		pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml
194847		revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
974176		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 125 x 145 x 230 / 200 mm, en polypropylène en rouge