

bac gerbable norme Europe Classic

hauteur x longueur x largeur 153 x 400 x 300 mm, capacité 14 l, en polypropylène en bleu, Parois ajourés, fond plein

Numéro d'article: 570075



Bac gerbable norme Europe Classic

bac gerbable norme Europe

- hauteur x longueur x largeur 153 x 400 x 300 mm
- capacité 14 l
- force 30 kg
- capacité de gerbage 200 kg
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- en polypropylène en bleu
- Parois ajourés, fond plein
- Fond avec renfort grâce à des rainures de renfort
- avec rebord de gerbage gerbable Plusieurs niveaux en toute sécurité
- convient pour aliments
- Convient pour convoyeur à rouleaux
- Convient pour différents tissus, nous consulter

Détails techniques

type de récipient	bacs gerbables	structure de cloison	ajourés
norme européenne	oui	soubassement	plein
capacité	14 l	fond renforcé par	rainures de renfort
hauteur	153 mm	charge	30 kg
longueur	400 mm	capacité de gerbage	200 kg
largeur	300 mm	couvercle	en accessoires (non compris)
matériau	polypropylène	convient pour aliments	oui
gerbable	oui	considération comme matière dang	différents tissus, nous consulter
gerbable avec	rebord gerbage	convient pour les convoyeurs à r	oui
emboîtable	non	couleur	bleu
pliable	non	Poids	0,76 kg

Accessoires

574509		couvercle combiné, en polypropylène, pour bac à bec, pour récipients longueur x largeur 400 x 300 mm, longueur x largeur 400 x 300 mm, en bleu
574983		Clips de fermeture, pour couvercle à charnière, en polypropylène
575024		châssis roulant, pour bac gerbable norme Europe, longueur x largeur 620 x 420 mm, structure en polypropylène
863812		plateau roulant, pour bac gerbable norme Europe, longueur x largeur 620 x 420 mm, structure en bleu

Cela s'adapte aussi ...

202875		diable à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique
529885		rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion