

Productinformatie

20 01 180

- Vlakke, korte, brede bekken
- Getande grijpvlakken
- Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, oliegehard

Platbuigtang

DIN ISO 5745



Algemeen

Artikel-nr.	20 01 180
EAN	4003773042440
Tang	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met kunststof bekleed
gewicht	185 g
Afmetingen	180 x 56 x 13 mm
Norm	DIN ISO 5745
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Bekdikte (scharnier) (T1)	10,0 mm
Beklengte (L3)	35,0 mm
Kopbreedte (W3)	19,0 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

