

## stumpf ladekast ES 510

hoogte x breedte x diepte 1800 x 500 x 500 mm, 15 lade(n), afsluitbaar met centrale vergrendeling, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw

Artikelnummer: 118229



## stumpf Ladekast ES 510

ladekast

- hoogte x breedte x diepte 1800 x 500 x 500 mm
- constructie van plaatstaal
- met greeplijst
- met etikettenlijst
- 15 lade(n)
- draagvermogen per lade 75 kg
- laden telescooprail, uittrekbaar legbord 100 %
- laden met kleursysteem
- afsluitbaar met centrale vergrendeling
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- 5 jaar garantie

### Technische details

|            |          |                  |                       |
|------------|----------|------------------|-----------------------|
| meubeltype | kast     | beletteringsveld | etikettenlijst        |
| type kast  | ladekast | kleur romp       | lichtgrijs // RAL7035 |

|                    |               |                 |                          |
|--------------------|---------------|-----------------|--------------------------|
| materiaal          | plaatstaal    | kleur voorkant  | gentiaanblauw // RAL5010 |
| hoogte             | 1800 mm       | oppervlak romp  | m. poedercoating         |
| breedte            | 500 mm        | oppervlak front | m. poedercoating         |
| diepte             | 500 mm        | afsluitbaar     | ja                       |
| kast uitrusting    | lades         | sluitsysteem    | centrale vergrendeling   |
| laden aantal       | 15 stuks      | scheidingswand  | nee                      |
| draagvermogen lade | 75 kg         | greep           | greeplijst               |
| lade uitrusting    | kleursysteem  | verrijdbaar     | nee                      |
| uittrekrail lade   | telescooprail | garantie        | 5 jaar                   |
| uittrekbare lade   | 100 %         | gewicht         | 117 kg                   |