

## Planeta-Hebezeuge elektrische bouwkabellier

trekbelasting 80 kg, bouwhoogte 605 mm, hefhoogte 23 m



Artikelnummer: 149471



## Planeta-Hebezeuge Elektrische bouwkabellier

### Draagvermogen 80 kg

elektrische bouwkabellier




- trekbelasting 80 kg
- bouwhoogte 605 mm
- hefhoogte 23 m
- hefsnelheid 18 - 30 m/min
- lier met lastdrukrem tegen onbedoeld afrollen
- lengte x breedte 168 x 200 mm
- gewicht 18 kg
- beschermingsklasse IP65: binnendringen van stof, waterstralen uit alle richtingen
- Leveringstoestand bedrijfsklaar

### Technische details




hijswerktuig	hijswerktuig	breedte	200 mm
hijswerktuigtype	lier	lengte	168 mm

type wind	elektrische bouwkabellier	spanningsverzorging	230 V/0,8 kW/4 A
trekbelasting	80 kg	ip beschermingsklasse	65: binnendringen van stof, waterstralen uit alle richtingen
standaardheffing	23 m	levering	bedrijfsklaar
bediening heffing	elektrisch	WEEE-registratienummer	DE31625224
hef snelheid	18-30 m/min	WEEE-apparaatsoort	groot apparaat cat. 4
aantal bundels	1 stuks	merk volgens EAR-registers	Planeta-Hebezeuge
bouwhoogte	605 mm	gewicht	18 kg

## Gerelateerde Producten

149468		stuurkabelverlenging voor elektrische bouwkabellier, lengte 10 m
149469		zwenkarm voor elektrische bouwkabellier, draagvermogen 250 kg
149470		zwenkarm voor elektrische bouwkabellier, draagvermogen 600 kg

## Dit past ook bij ...

149167		loopkat, trekbelasting 1000 kg, flensbreedte 66 - 188 mm
202877		sledesteekwagen, draagvermogen 250 kg, steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met lucht-banden op plaatstaal-velg
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, voorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
667392		hijsstrop, draagvermogen enkelvoudig direct 500 kg, nuttige lengte 4 m, van polyester in olijf
908193		takel, trekbelasting 1500 kg, standaardheffing lengte 1,5 m, aantal kettingbundels 1