

Thurmetall universele kast

hoogte x breedte x diepte 1813 x 1205 x 691 mm, 3 niveaus met Stalen bodem, 3 lade(n), afsluitbaar met draaigrendelsluiting, onderbouw 2 zwenk- en 2 bokwielen, romp in antraciet

Artikelnummer: 158470

100 (75 kg)
100 (75 kg)
150 (75 kg)



THURMETALL

Thurmetall mobiele kast met openslaande deuren

universele kast

- hoogte x breedte x diepte 1813 x 1205 x 691 mm
- constructie van staal
- dubbele vleugel deur
- 3 niveaus met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 100 kg
- 3 lade(n)
- laden hoogte 2 x 100 mm/1 x 150 mm
- draagvermogen per lade 75 kg
- draagvermogen per uittrekbaar legbord 75 kg
- met Uittrekbeveiliging per lade
- uitrusting: legborden, lades
- met draaigreep
- afsluitbaar met draaigrendelsluiting
- onderbouw 2 zwenk- en 2 bokwielen
- romp in antraciet

Technische details

meubeltype	kast	draagvermogen lade	75 kg
type kast	universele kast	fronthoogte 100 mm	2 stuks

type deur	dubbele vleugeldeur	fronthoogte 150 mm	1 stuks
hoogte	1813 mm	draagvermogen uitgetrokken	75 kg
breedte	1205 mm	kleur romp	antraciet
diepte	691 mm	sluitsysteem	draaigrendelsluiting
kast uitrusting	legborden, lades	onderbouw	2 zwenk- en 2 bokwielen
legborden / schappen aantal	3 stuks	materiaal	staal
legbord-/niveautype	Stalen bodem	afsluitbaar	ja
draagvermogen legbord	100 kg	scheidingswand	nee
vakbreedte (li.)	1100 mm	uittrekblokkering	Uittrekbeveiliging per lade
vakdiepte (li.)	400 mm	greep	draaigreep
laden aantal	3 stuks	verrijdbaar	ja
laden aantal x hoogte	2 x 100 mm/1 x 150 mm	gewicht	210 kg