

hofs

ESD-stelling - aanbouwveld

hoogte x breedte x diepte 2000 x 1010 x 635 mm, vaklast 140 kg, 5 niveaus met Stalen bodem, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met slijtvaste kunststof coating in vergelijkbaar met RAL7035 lichtgrijs, niveaus met slijtvaste kunststof coating in vergelijkbaar met RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 228263



hofs ESD-plank

Aanbouwveld

ESD-stelling - aanbouwveld



- Geschikt voor EPA-veiligheidszones
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 1010 x 635 mm
- vaklast 140 kg
- vak breedte x diepte 1000 x 600 mm
- 5 niveaus met Stalen bodem
- Per 25 mm verstelbaar

- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- Hoge stabiliteit door diagonaalschoren
- constructie van staal
- staanders met slijtvaste kunststof coating in vergelijkbaar met RAL7035 lichtgrijs
- niveaus met slijtvaste kunststof coating in vergelijkbaar met RAL7035 lichtgrijs
- Leveringstoestand gedemonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- geleidingsweerstand conform DIN EN 61340-5-1:2005, testprocedure conform DIN EN 61340-2-3:20000
- 5 jaar garantie
- voor uw veiligheid volgens DGUV-regel 108-007 moeten stellingen met een hoogte/diepteverhouding van meer dan 5:1 geborgd worden om kantelen te voorkomen

Technische details

meubeltype	stelling	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
stellingtype	ESD-stelling	gebruik	eenzijdig
stellingsysteem	kliksysteem	legbord-/niveautype	Stalen bodem
stellingveld	aanbouwveld	oppervlak legbord	kunststof coating
geschikt voor (branches)	EPA-veiligheidszones	oppervlak standaard	kunststof coating
elektrisch geleidend	ja	stabiliteit/versteviging/schoren	diagonaalschoren
materiaal	staal	kleur bodem	vergelijkbaar met RAL7035 lichtgrijs
hoogte	2000 mm	kleur standaard	vergelijkbaar met RAL7035 lichtgrijs
breedte	1010 mm	kleur uitvoering	lichtgrijs
diepte	635 mm	levering	gedemonteerd
vaklast	140 kg	certificering	GS // RAL-keurmerk
legborden / schappen aantal	5 stuks	norm	geleidingsweerstand conform DIN EN 61340-5-1:2005, testprocedure conform DIN EN 61340-2-3:20000
vakbreedte	1000 mm	garantie	5 jaar
vakdiepte	600 mm	gewicht	28,237 kg

Gerelateerde Producten

228287		legbord voor ESD-stelling, breedte x diepte 1000 x 600 mm, van staal met slijtvaste kunststof coating in vergelijkbaar met RAL7035 lichtgrijs
228291		muurverankering voor ESD-stelling, tot 45 mm verstelbaar, van staal met slijtvaste kunststof coating in vergelijkbaar met RAL7035 lichtgrijs

Dit past ook bij ...

213052		tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
231461		in hoogte variable vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 305 x 220 x 100 - 150 mm, automatische bodem
991798		bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit