

## Krause

### double échelle à marches

STABILO® Professional

accès double face, 2 x 7 marches profondes, hauteur 1,1 m, longueur de lisse 1,65 m, en bois

Numéro d'article: 244238



double échelle à marches

- accès double face
- 2 x 7 marches profondes
- hauteur 1,1 m
- Pour une hauteur de travail jusqu'à env. 3,1 m
- longueur de lisse 1,65 m
- profondeur des marches 80 mm
- connexion échelons/lisse ou marches/lisse vissé
- Stabilité accrue grâce à renforts d'angle
- application sûre grâce à sangles
- équipé de languettes de sécurité
- en bois
- À l'état posé, hauteur 1,55 m
- poids 12 kg
- 10 années de garantie

## Détails techniques

technique de montée    escabeau

connexion d'échelons/de    vissé

		longeron	
type d'échelle	double échelle à marches	équipement de sécurité échelle	sangles
matériau	bois	protection contre l'écartement	oui
utilisation	double face	équipement échelle	languettes de sécurité
longueur de longeron	1,65 m	renfort	renforts d'angle
hauteur de travail	3,1 m	pour escaliers	non
hauteur	1,1 m	rabattable	oui
type de marche/d'échelon	marches profondes	roulant	non
nombre de marches	2 x 7	garantie	10 années
profondeur des marches	80 mm	Poids	12 kg
hauteur	1,55 m		

## Cela s'adapte aussi ...

203393		marchepied pliant roulant, en aluminium en aluminium-argenté, estrade hauteur x profondeur 0,44 x 20 m, 2 x 2 marches à profil antidérapant (estrade incl.), avec 4 roulettes à ressort
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
528213		marchepied sur roulettes, en plastique en bleu, repose-pied diamètre 290 mm, avec 3 roulettes à ressort