

Bauer mini-bodemklepcontainer MSB 400

hoogte x lengte x breedte 625 x 1000 x 1200 mm, inhoud 0,37 m³, met inrijbeugels, staalconstructie, gelakt in RAL7005 muisgrijs

Artikelnummer: 254708



mini-bodemklepcontainer

- geschikt voor het ruimtebesparend verzamelen, opslaan en transporteren van werkmaterialen of afval
- hoogte x lengte x breedte 625 x 1000 x 1200 mm
- inhoud 0,37 m³
- inrijhoogte x inrijbreedte 65 x 160 mm
- inrijbeugelafstand 550 mm
- onderrijdhoogte 100 mm
- met inrijbeugels
- minimale tandlengte van 1100 mm vereist
- wanden gesloten
- legbord in-/uitklapbaar
- klapbare bodem met trekkoord ontgrendelbaar, zelfsluitend bij neerzetten
- 3-voudig stapelbaar
- beveiliging tegen onbedoeld wegglijden en openen van de bodemklep
- onderbouw steunvoet
- staalconstructie

- gelakt in RAL7005 muisgrijs
- gewicht 109 kg

Technische details

| | | | |
|-------------------------|--|---------------------------|---|
| baktype | bodemklepcontainer | hoogte vorksloten | 65 mm |
| geschikt voor (gebruik) | verzamelen, opslaan, transporteren | breedte vorksloten | 160 mm |
| inhoud | 0,37 m ³ | afstand vorkkokers | 550 mm |
| hoogte | 625 mm | tandlengte (min.) | 1100 mm |
| lengte | 1000 mm | draaginstallatie | inrijbeugel |
| breedte | 1200 mm | veiligheidsuitrusting bak | beveiliging tegen onbedoeld wegglijden en openen van de bodemklep |
| materiaal | staal | stapelbaar | ja |
| wandconstructie | gesloten | nestbaar | nee |
| vloerconstructie | in-/uitklapbaar | plafond | nee |
| vloer functie | klapbare bodem met trekkoord ontgrendelbaar, zelfsluitend bij neerzetten | oppervlak | gelakt |
| onderrijdbaar | ja | kleur | muisgrijs // RAL7005 |
| onderbouw | steunvoet | kleur uitvoering | muisgrijs // RAL7005 |
| onderrijdhoogte | 100 mm | gewicht | 109 kg |

Gerelateerde Producten

254713



centreerwand, voor mini-bodemklepcontainer 0,37 m³, van plaatstaal, hoogte x breedte x diepte 200 x 45 x 470 mm