

RAPIDLIFT coins roulants

Force totale 400 kg, hauteur de charge 15 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2002 orangé sang, 3 roulettes pivotantes

lot 4 pièce

Numéro d'article: 400114



RAPID
LIFT



RAPIDLIFT Coin roulant

pour pieds de table

coins roulants






- Force totale 400 kg
- hauteur de charge 15 mm
- hauteur x longueur x largeur 85 x 165 x 195 mm
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2002 orangé sang
- structure en aluminium coulé sous pression
- 3 roulettes pivotantes
- Avec bandage nylon sur jante nylon

Détails techniques

appareil de manutention	châssis roulant	nombre/type de roulettes	3 roulettes pivotantes
type de rouleur	plateau roulant	hauteur	85 mm
charge	400 kg	longueur	165 mm
hauteur de charge	15 mm	largeur	195 mm
matériau	aluminium coulé sous pression	surface	finition peinture époxy
barre directrice	non	couleur	orangé sang // RAL2002

pneumatique	nylon	Poids 5 kg
matériau de jante	nylon	

Cela s'adapte aussi ...

221159		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antibuée/antirayures, transparent, avec filtre UV, équipement : monture et arceau nasal avec capitonnage doux
221283		gant de travail, en coutil/cuir croûte de bovin, dos de main en coutil, anti-rupture, taille unique
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
224764		kit de balais, kit comprenant : 5 x balai en crin de cheval, 5 x manche et 1 x set de balayage, Largeur de travail 500 mm, manche bois, pour poussières fines
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm