

vatpomp

voor benzine, stookolie, diesel, motorolie met een maximale viscositeit van 20 mPas, maximale pompcapaciteit 0,25 liter per hefbeweging, dompelbuis lengte 840 mm



Artikelnummer: 510459

Zuigerpomp

vatpomp

- voor benzine, stookolie, diesel, motorolie met een maximale viscositeit van 20 mPas
- maximale pompcapaciteit 0,25 liter per hefbeweging
- dompelbuis lengte 840 mm
- schroefdraad 2"
- behuizing van gietzinklegering




II2GEExcT3

Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	vaten-/containerhandling	max. pompcapaciteit l/hefbeweging	0,25 l/hef
vaten-/containerhandling	pomp	lengte dompelbuis	840 mm
pomptype	vatpomp	dompeldiepte	840 mm
medium	benzine, stookolie, diesel, motorolie	aansluiting	2"
max. viscositeit	20 mPas	materiaal behuizing	gietzinklegering
opslagbak	vat	inhoud levering	zonder slangenset
bediening	hand	gewicht	2,7 kg

Gerelateerde Producten

510481		slanggarnituur voor vatpomp, slanglengte 1500 mm, nominale breedte 19 mm, elektrisch geleidend
--------	---	--

Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
201012		opvangschaal, opvangvolume 20 l, hoogte x lengte x breedte 105 x 690 x 440 mm, 4 kamers met telkens 1 gietrand, van polyethyleen in zwart
205536		universele adapterset voor pompen
221116		beschermhandschoenen, van nitril in groen, gevoerd en geprofileerd, afmeting 8
407817		opvangbak, voor 2 x 200 liter vat, opvangvolume 224 l, hoogte x breedte x diepte 365 x 1200 x 800 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
525760		gevaarsymbool, aquatoxisch, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm