

BS-ROLLEN zwenkwiel met rem

draagvermogen 550 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 50 mm, naaf met kogellager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 138 x 110 mm

Artikelnummer: 524950



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Zwaarlastwiel

Zwenkwiel met rem

zwenkwiel met rem

- draagvermogen 550 kg
- met kunststof-banden
- breukvast
- diameter x breedte 125 x 50 mm
- naaf lengte x Ø 60 x 20 mm
- schroefgatafstand 105x80 mm, schroefgat-Ø 11 mm
- naaf met kogellager
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 138 x 110 mm
- Zwenklager met kogellager, uitlading 50 mm

Technische details

transporttechniek	wielen	rem	zonder
roltype	zwaarlastwielen	draadvangkappen	nee
bouwmodel	zwenkwiel	totale hoogte	170 mm
draagvermogen	550 kg	naaflengte	60 mm

banden	kunststof	naafboorgat	20 mm
wiel-ø	125 mm	wielbreedte	50 mm
materiaal velg	kunststof	uitlading	50 mm
wiellager	kogellager	loopvlak eigenschap	breukvast
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen	lengte plaat	138 mm
bevestigingselement	plaat	breedte plaat	110 mm
elektrisch geleidend	nee	afstand schroefgat	105x80 mm
materiaal behuizing	staal	schroefgat-ø	11 mm
zwenklager	kogellager	gewicht	4 kg

Gerelateerde Producten

524953



wiel, draagvermogen 550 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 50 mm, naaf met kogellager, velg van kunststof