

## VARIOfit etagewagen

draagvermogen 250 kg, met 3 etage(s), kantelbaar, laadvlak lengte x breedte 1355 x 550 mm, etage(s) van draadgaas, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden

Artikelnummer: 526715



VARIOfit



12 YEARS  
WARRANTY



## VARIOfit Etagewagen

### 3 etages met draadgaas legborden

etagewagen

- draagvermogen 250 kg
- met 3 etage(s), kantelbaar
- laadvlak lengte x breedte 1355 x 550 mm
- etage(s) van draadgaas
- etage(s) met stalen frame
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- gelaste staalconstructie
- hoogte x lengte x breedte 1535 x 1510 x 550 mm
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met EasySTOP
- wiel Ø 160 mm
- met TPE-banden

- wielnaaf met kogellager
- wielstand rechthoekig
- 12 jaar garantie

## Technische details

|                     |                |                      |                          |
|---------------------|----------------|----------------------|--------------------------|
| transporttoestel    | transportwagen | banden               | TPE                      |
| type wagen          | etagewagen     | wielen aantal/soort  | 2 zwenk- en 2 bokwielen  |
| lengte laadvlak     | 1355 mm        | wieluitrusting       | zwenkwielen met EasySTOP |
| breedte laadvlak    | 550 mm         | wiel-ø               | 160 mm                   |
| hoogte              | 1535 mm        | wiellager            | kogellager               |
| etage-inrichting    | kantelbaar     | elektrisch geleidend | nee                      |
| etages aantal       | 3 stuks        | in-/uitklapbaar      | nee                      |
| draagvermogen       | 250 kg         | wielstand            | rechthoekig              |
| materiaal etage(s)  | draadgaas      | oppervlak            | m. poedercoating         |
| etage(s) uitrusting | stalen frame   | kleur                | gentiaanblauw // RAL5010 |
| materiaal           | staal          | kleur uitvoering     | gentiaanblauw // RAL5010 |
| lengte              | 1510 mm        | garantie             | 12 jaar                  |
| breedte             | 550 mm         | gewicht              | 66 kg                    |
| euronorm            | nee            |                      |                          |

## Gerelateerde Producten

526720



roosterlegbord voor etagewagen, lengte x breedte 1320 x 535 mm, het legbord wordt ingelegd, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw

## Dit past ook bij ...

208490



complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels

215911



golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 400 x 300 x 270 mm

221143



beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9

221309



waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat

505112





halmarkeerverf, standaardkleur, in RAL1003 signaalgeel, inhoud 5 l

505133



tape, van vinyl in groen/wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 510925 |  | pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm |
| 528958 |  | orderplanner, 10 vakken, hoogte x breedte 1282 x 554 mm, plank(en) van kunststof in grijs  |