

Bauer kiepbak

hoogte x lengte x breedte 1090 x 1640 x 1280 mm, inhoud 1,5 m³, draagvermogen 1500 kg, Robuuste constructie van staal gelakt in RAL2000 geeloranje, onderbouw vorkslaffen



Artikelnummer: 775045



Bauer Kiepbak

laag model



kiepbak

- lage bouwvorm
- hoogte x lengte x breedte 1090 x 1640 x 1280 mm
- inhoud 1,5 m³
- draagvermogen 1500 kg
- gewicht 215 kg
- inrijhoogte x inrijbreedte 60 x 200 mm
- afstand vorkslaffen 495 mm
- materiaaldikte 3 mm
- Kantelfunctie handmatig via trekkoordontgrendeling
- Kantelen via gunstig draaipunt
- zelfstandig terugzwenken bij openzetten van de bak en automatische vergrendeling van de kantelbeveiliging
- Met kettingbeveiliging tegen wegglijden
- Zeer stabiel door omgeslagen randversteving rondom en stevig basisframe
- Robuuste constructie van staal gelakt in RAL2000 geeloranje
- onderbouw vorkslaffen





Technische details

baktype	kiepbak	onderbouw	vorksloffen
inhoud	1,5 m ³	hoogte vorksloffen	60 mm
hoogte	1090 mm	breedte vorksloffen	200 mm
lengte	1640 mm	afstand vorkkokers	495 mm
breedte	1280 mm	inrijdbreedte	495 mm
draagvermogen	1500 kg	kraan	nee
bouwwijze	lage bouwvorm	veiligheidsuitrusting bak	beveiligingsketting
materiaal	staal	stapelbaar	nee
materiaaldikte opvangbak	3 mm	nestbaar	nee
wand uitvoering	massief plaatstaal	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
stabiliteit/versteviging/schoren	omgeslagen randversteviging rondom	oppervlak	gelakt
kantelfunctie	handmatig	kleur	geeloranje // RAL2000
uitvoering met kantelfunctie	Kantelen via gunstig draaipunt	kleur uitvoering	geeloranje // RAL2000
terugzwenkfunctie	zelfstandig terugzwenken bij openzetten van de bak	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
kantelbeveiliging	Kantelbeveiliging automatisch	type deksel	klapdeksel
onderrijdbaar	ja	gewicht	215 kg

Gerelateerde Producten

344553		tweedelig klapdeksel, van staal, voor kiepbak 1,5 m ³ , met corrosiebeschermende zinklaag
518144		wielenset, voor kiepbak, draagvermogen 1350 kg

Dit past ook bij ...

203428		montagetrap, bordes hoogte x breedte x diepte 800 x 520 x 305 mm, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), van aluminium
525920		vorkenbord, hoogte x breedte x diepte 110 x 995 x 200 mm, van staal gelakt in RAL3000 vuurrood
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil
531837		vorkverlenging, hoogte x lengte x breedte 48 x 1600 x 106 mm, voor tanddoorsnede hoogte x breedte 40 x 80 mm, onderzijde open, van staal gelakt in RAL7021 zwartgrijs