

## Einhand-Fettpressen HP4

- **Profi-Technik für Fett - überall, wo kritische Schmierstellen schwer erreichbar sind**
- **aus Präzisionsstahl**
- Hand-Fettpresse mit 4-Backen-Profi-Mundstück
- Anschlussgewinde R = G 1/8"
- Inhalt 500 ccm / 400 g
- schnell befüllbar mit 400 g Fettpatronen (DIN 1284), s. Zubehör



Bestell-Nr. 207-983-62

**Profi-Einhandpresse HP4-H mit Hochdruckschlauch und 4-Backen-Mundstück**

### ZUBEHÖR



#### 400 g Standard-Fettpatrone DIN 1284

- mit lithiumverseiftem Mehrzweckfett, Konsistenz 2
  - für Einhandpressen HP4 und Akku-Fettpresse AP4-K
  - VE = 12 Stück
- VE = 12 Stück**  
Bestell-Nr. 207-989-62



Lieferbar in 3 Ausführungen

Typ	Ausführung	Bestellnummer
HP4-D	mit Düsenrohr	207-981-62
HP4-G	mit Sicherheits-Gummipanzerschlauch	207-982-62
HP4-H	mit Hochdruckschlauch	207-983-62

## Akku-Fettpresse AP5



### mit Panzerschlauch 500 mm und 4-Backen-Mundstück

- 2 Hochleistungsakkus 18 V (1 Betrieb, 1 Reserve)
- inklusive Schnell-Ladegerät
- Fördermenge ca. 100 ccm / min.
- Betriebsdruck 400 bar
- Akku-Fettpresse für handelsübliche 500 g Einschraub-Patronen (nicht im Lieferumfang enthalten)



Bestell-Nr. 207-988-62

**Akku-Fettpresse AP5, für Einschraubpatronen 500 g**

## Akku-Fettpresse AP4-K



### mit 2 Hochleistungsakkus

- Akku-Fettpresse mit Hochdruckschlauch im stabilen Kunststoffkoffer
- 4-Backen-Hydraulik-Mundstück
- Fördermenge ca. 100 ccm/min gegen 0 Bar
- Betriebsdruck ca. 400 Bar
- schnell befüllbar mit 400 g Fettpatronen (DIN 1284)

#### Inhalt:

1 Akku-Fettpresse AP4  
2 x 18 V-Hochleistungsakku  
1300 mAh  
(1 Betrieb, 1 Reserve)  
1 Schnellladegerät –  
Akku-Ladegerät 60 min



Bestell-Nr. 207-987-62

**Akku-Fettpresse AP4-K mit Hochdruckschlauch im stabilen Kunststoffkoffer**