

## BS-ROLLEN

### Bockrolle

Traglast 75 kg, Durchmesser x Breite 260 x 85 mm, Bereifung Polyurethan in blau, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 175 x 175 mm

Artikelnummer: 139566



BS ROLLEN

## BS-ROLLEN Transportgeräterolle

### Bockrolle

Bockrolle




- Traglast 75 kg
- Durchmesser x Breite 260 x 85 mm
- Bereifung Polyurethan in blau
- geräuschreduziert
- Nabe mit Rollenlager
- Schraubloch Abstand 140x140 mm, Schraubloch-Ø 15 mm
- Felge aus Kunststoff
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl verzinkt, chromatisiert
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 175 x 175 mm

## Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Gesamthöhe	235 mm
Rollentyp	Transportgeräterollen	Radbreite	85 mm
Bauform	Bockrolle	Ausladung	70 mm
Traglast	75 kg	Lauffläche Eigenschaft	geräuschreduziert
Bereifung	Polyurethan	Profiltyp	Stollenprofil
Rad-Ø	260 mm	Länge Platte	175 mm
Material Felge	Kunststoff	Breite Platte	175 mm

Radlager	Rollenlager	Schraubloch Abstand	140x140 mm
Befestigungselement	Platte	Schraubloch Ø	15 mm
elektrisch leitend	nein	Oberfläche Gehäuse	verzinkt, chromatisiert
Material Gehäuse	Stahl	Farbe Reifen	blau
Feststeller	ohne	Gewicht	4,1 kg
Fadenschutz	nein		

## Dazu passt auch ...

400701		Rechteckbehälter, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen
438985		Lenkrolle, Traglast 175 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 35 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm
763068		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen