

Hymer Fahrbare Podesttreppe

Podest Höhe 0,4 m, 2 profilierte Stufen (inkl. Podest), Aus Aluminium

Artikelnummer: 224586



Hymer Rollbare Podesttreppe

Maschinenwartung und -bedienung leicht gemacht

Fahrbare Podesttreppe

- Podest Höhe 0,4 m
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 2,4 m
- Aufstieg einseitig
- 2 profilierte Stufen (inkl. Podest)
- Stufen Breite x Tiefe 600 x 250 mm
- Ausladung 0,78 m
- Aus Aluminium
- Stufen-Holm-Verbindung geschraubt
- mit 2 Fahrrollen
- belastbar bis 150 kg
- Gewicht 14,5 kg



- gemäß DIN EN 14183
- 10 Jahre Garantie
- Die Anlieferung erfolgt vormontiert

Technische Details

| | | | |
|---------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| Steigtechnik | Podesttreppe | Ausladung | 0,78 m |
| Material | Aluminium | belastbar bis | 150 kg |
| Nutzung | einseitig | Sprossen-/Holmverbindung | geschraubt |
| Höhe Podest | 0,4 m | fahrbar | ja |
| Tiefe Podest | 470 mm | Leiter Ausstattung | 2 Fahrrollen |
| Stufen Anzahl | 2 | Norm | DIN EN 14183 |
| Stufen-/Sprossentyp | profilierte Stufen | Anlieferung | vormontiert |
| Arbeitshöhe | 2,4 m | Garantie | 10 Jahre |
| Breite Stufen | 600 mm | Gewicht | 14,5 kg |
| Tiefe Stufen | 250 mm | | |