

Rechteckbehälter

Inhalt 400 l, Aus Hochdruck-Polyethylen in natur, Wände geschlossen, geschlossen, 4 FüÙe

Artikelnummer: 450903



Unterfahrbare Rechteckbehälter

Rechteckbehälter



- Inhalt 400 l
- Aus Hochdruck-Polyethylen in natur
- Wände geschlossen
- geschlossen
- 4 FüÙe
- Mit Deckel
- Lebensmittelgeeignet
- Platzsparend ineinander stapelbar

Technische Details






Behältertyp	Rechteckbehälter	stapelbar	ja
Euronorm	nein	nestbar	ja
Inhalt	400 l	faltbar	nein
Tiefe	725 mm	unterfahrbar	ja

Höhe	830 mm	Unterbau	4 FüÙe
Breite	945 mm	Ablauf	nein
Material	Hochdruck-Polyethylen	Lebensmittelgeeignet	ja
recyclbar	ja	Gefahrstoffeignung	nein
Wandkonstruktion	geschlossen	Deckel	als Zubehör (nicht enthalten)
Bodenkonstruktion	geschlossen	Farbe	natur
Unterfahrhöhe	105 mm	Gewicht	17,5 kg

Zubehör

209611		Fahrgestell, Für Rechteckbehälter, Ladefläche Länge x Breite 725 x 945 mm, Gestell aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, 4 Lenkrollen. 2 Lenkrollen mit Feststellern
451214		Stülpdeckel, Aus Polyethylen, Für Rechteckbehälter mit 400 l Inhalt, Breite x Tiefe 945 x 725 mm, in naturweiss

Dazu passt auch ...

114305		Abfallbehälter, Für den Innen- und Außenbereich geeignet, Inhalt 120 l, Höhe x Durchmesser 980 x 500 mm, Boden, Korpus aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7021 Schwarzgrau
202875		Kufenkarre, Traglast 250 kg, Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Kunststoff-Felge
524171		Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 FüÙe, Ausstattung: 4 Schubladen, 1 Ablageboden, VerschieÙbar mit Zentralverschluss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz
529930		Leichte Universal-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 6 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen, Standhöhe 1,25 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm, Aus Aluminium