

VARIOfit Alu-Kufenkarre

Traglast 200 kg, Schaufel Breite x Tiefe 480 x 300 mm, Räder mit Luft-Bereifung auf Stahlblech-Felge

Artikelnummer: 531498



VARIOfit

12 YEARS WARRANTY



VARIOfit Alu-Kufenkarre

extra große Schaufel

Alu-Kufenkarre

- Traglast 200 kg
- Schaufel Breite x Tiefe 480 x 300 mm
- Konstruktion aus Aluminium (verschweißt)
- Höhe x Breite 1305 x 605 mm
- Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Räder mit Luft-Bereifung auf Stahlblech-Felge
- Rad Ø 260 mm
- Naben mit Kugellager
- 12 Jahre Garantie



Technische Details

Transportgerät Transportkarre



Bereifung Luft

Karrentyp	Kufenkarre	Radlager	Kugellager
Traglast	200 kg	Rad-Ø	260 mm
Schaufelbreite	480 mm	Material Felge	Stahlblech
Schaufeltiefe	300 mm	Sicherheitsgriff	ja
Material	Aluminium	Höhe	1305 mm
Material Verarbeitung	verschweißt	Breite	605 mm
klappbar	nein	Garantie	12 Jahre
Treppenkufen	ja	Gewicht	13 kg

Zubehör

202871		Gleitkufen für Kufenkarre, Aus Kunststoff
500327		Handgriffe für Stapelkarre, mit Sicherheitsbügel, Aus Kunststoff

Dazu passt auch ...

149740		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 320 x 400 x 300 mm, Aus Polypropylen in grau/blau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm