

Technisch specificatieblad

Deksel met draaigrendel

Art.-Nr. 6227600



Deksel met draaigrendels voor verspankabelgoot en verspankabeladder met een zijhoogte van 110 en 160 mm.



St	Staal
DD	bandverzinkt zink/aluminium, Double Dip

Opmerking extra producttekst	Dwarsrib vanaf een breedte van 500 mm.
Extra productbeschrijving 1	Bij verhoogde windbelasting moeten extra bevestigingen worden aangebracht.

Stamgegevens

Bestelnr.	6227600
Type	WDRL 1116 20 DD
Omschrijving 1	Deksel met draaigrendel
Omschrijving 2	verspanstelsysteem 110 en 160
Fabrikant	OBO
Dimensie	200x3000
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	bandverzinkt zink/aluminium, Double Dip
Oppervlak volgens DIN	DIN EN 10346
Oppervlak afk.	DD
Kleinste verkoopseenheid	3,00 m
Gewicht	185,00 kg/100 m


Technisch specificatieblad

Deksel met draaigrendel

Art.-Nr. 6227600



Technische gegevens



Lengte	3.000,00 mm
Breedte	200,00 mm
Zijhoogte	110,00 mm
Afmeting B	200,00 mm
Afmeting H	15,00 mm
Afmeting L	3.000,00 mm
Aantal draaigrendels	6,00 St.
Type bevestiging	Draaigrendel
Plaatdikte	1,00 mm
Geschikt voor kabelgoot	<input checked="" type="checkbox"/>
Geschikt voor draadgoot	<input type="checkbox"/>
Geschikt voor kabelladder	<input checked="" type="checkbox"/>
Geschikt voor functiebehoud	<input type="checkbox"/>
RVS, gebeitst	<input type="checkbox"/>