


Artikel nummer	artikelnaam
84500007	Sokkel dimmer RLC LED 3-170W

Sokkel dimmer RLC, LED 3-170W, gloei- en halogeenlampen 230V max. 300W

Technische gegevens	84500007
Aansluitwijze	Schroefklem
Frequentie	50 50 Hz
Materiaal	Staal
Bevestigingswijze	Klem/schroef bevestiging
Slagvastheid	niet beschikbaar
Nom. spanning	230 230 V
Stuurspanning	230 230 V
Transparant	nee
Aantal modules (bij modulair systeem)	1
Dimbaar faseafsnijding	ja
Dimbaar faseaansnijding	ja
Min. diepte van de inbouwdoos	32,00 mm
Nom. belasting vermogensweerstand	0 300 W
Nom. belasting inductiestroom	0 300 VA
Nom. belasting capaciteitsvermogen	0 300 VA
Compatible met Apple HomeKit	nee
Compatible met Google Assistant	nee
Compatible met Amazon Alexa	nee
Max. schakelvermogen LED	170 W
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Samenstelling	Basiselement
Bedieningswijze	Draai-/druknop
Kleur	Aluminium
Halogeenvrij	ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Lichtwaardegeheugen	ja
Ingang voor nevenunit	ja
Seriedimmer	nee
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder	nee
Geschikt voor toepassing met RF-drukker	nee
Geschikt voor toepassing met IR-drukker	nee
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder	nee
Geschikt voor toepassing met drucker	ja
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer	nee



Technische gegevens		84500007
Schakelmateriaalbreedte	71,000 mm	
Schakelmateriaalhoogte	71,000 mm	
Schakelmateriaaldiepte	47,000 mm	
Aderdoorsnede	1,500 2,500 mm ²	
Met IFTTT ondersteuning	nee	
App besturing via Bluetooth	nee	
Kwaliteitsklasse	Plaatstaal	
Type belasting	Universal	
Uitvoering oppervlakte	onbehandeld	
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20	
Minimale helderheid instelbaar	ja	