


MarCator 901 / 901 H / 901 R. Standard mérőbetét

Rendelési sz.	Terméktípus	l mm	Mérőfelület r- diusz mm	Mérőfelület
4360001	901	6	1,5	Acél
4360002	901 H	6	1,5	Keményfém
4360003	901 R	6	1,5	Rubin



MarCator 902 / 902 H. Szférikus mérőbetét

Rendelési sz.	Terméktípus	l mm	Mérőfelü- tek ø mm	Mérőfelület r- diusz mm	Mérőfelület
4360007	902	4	4	6	Acél
4360008	902	5	4	6	Acél
4360009	902	6	4	6	Acél
4360010	902	8	4	6	Acél
4360011	902	10	4	6	Acél
4360012	902	12	4	6	Acél
4360013	902	15	4	6	Acél
4360014	902	20	4	6	Acél
4360015	902	25	4	6	Acél
4360016	902	30	4	6	Acél
4360017	902	35	4	6	Acél
4360018	902	50	4	6	Acél
4360019	902	40	4	6	Acél
4360020	902	75	4	6	Acél
4360026	902	45	4	6	Acél
4360029	902	95	4	6	Acél
4360031	902	55	4	6	Acél
4360035	902	65	4	6	Acél
4360036	902	85	4	6	Acél
4360040	902 H	8	4	6	Keményfém
4360041	902 H	10	4	6	Keményfém
4360042	902 H	12	4	6	Keményfém
4360043	902 H	15	4	6	Keményfém
4360044	902 H	20	4	6	Keményfém
4360045	902 H	25	4	6	Keményfém
4360046	902 H	30	4	6	Keményfém
4360047	902 H	35	4	6	Keményfém
4360048	902 H	50	4	6	Keményfém
4360049	902 H	40	4	6	Keményfém