



QM-Height

Sorozat 518

A Nagypontosságú ABSOLUTE digitális magasságmérő jellemzői:

- Nagy pontosságú és felbontású ABSOLUTE útmérő rendszer.
- Egyszerű referencia gombbal.
- Egyedülállóan alkalmas belső és külső átmérők mérésére (csúcspont detektálás mérés közben).
- OK/±NOK minősítés a megadott felső- és alsó tűrés alapján. Tűrésátlépés esetén a háttér színe zöldről pirosra vált át. Így a hibás méret azonnal érzékelhető.



Metrikus

| No. | Tartomány | Merőlegesség | Levegő ellátás | Tömeg [kg] |
|---------|--------------|--------------|----------------|------------|
| 518-244 | 0-350/0-465* | 7 μm | igen | 29 |
| 518-240 | 0-350/0-465* | 7 μm | nem | 25 |
| 518-242 | 0-600/0-715* | 12 μm | nem | 26 |
| 518-246 | 0-600/0-715* | 12 μm | igen | 30 |

*1 Ha tapintó 180°-kal elforgatott helyzetű



ABSOLUTE®

Specifikáció

| | |
|----------------------|---|
| Felbontás | 0,001 mm/0,005 mm |
| Pontosság | ±(2,4+2.1L/600) μm L = mérési hossz (mm) |
| Ismételhetőség (±2σ) | 1,8 μm |
| Skála | ABSOLUTE elektromágneses induktív |
| Mérőerő | 1,5 ± 0,5 N |
| Elmozdulás módja | Kézi |
| Vezetés módja | Gördülő csapágy |
| Tápegység | Alkáli elem AA LR6 (4db.), tölthető elem AA Ni-MH (4db.), AC-Adapter (opcionális) |
| Elem élettartam | Kb. 1200 óra (pneumatika nélkül) Kb. 90 óra (pneumatikával) |
| Kijelző | TN monokróm LCD |
| Mérési funkció | 1D mérés: átmérő, magasság, osztás, Max/Min/TIR (Max-Min), tűrés, előbeállítás, adattárolás |

Alaptartozékok

| No. | Leírás |
|----------|--------------------------------------|
| 011037 | LR-6 elem |
| 12AAA715 | Beállító hasábkok, Probe Calibration |
| 05HZA148 | Eltolt gömbtapintó Ø 5 mm, D.S. |

Külön tartozék

| No. | Leírás |
|-----------|--|
| 936937 | Digimatic kábel, Lapos 10-pin típus, 1 m |
| 965014 | Adatkábel, 2 m |
| 06AFM380D | USB Input Tool Direct (Digimatic USB), kábel, Lapos 10-pin típus, 2 m |
| 02AZD880G | U-WAVE-T, Hangjelzős típus, Adó egység |
| 02AZD730G | U-WAVE-T, IP67 védett típus, Adó egység |
| 02AZD790D | U-WAVE-T csatlakozó kábel, Lapos 10- pin típus |
| 02AZE990 | U-WAVE-T rögzítő készlet QMH-hoz |
| 06AEG180D | AC-Adapter, 6V 2A, 300/0,01 ABS (A) |



Szkennelje be a QR kódot mobil eszközével és nézze meg termékvideóinkat a YouTube-on.