

Artikelnummer: 134734

Kurzbeschreibung: IBC Station 1280 x 1910 x 860 mm, met PE rooster

Langbeschreibung: IBC Station 1280 x 1910 x 860 mm, verschillende versies: Het IBC-station met een polyethyleen opvangbak heeft een totale capaciteit van 1150 liter en kan eronder gereden worden. Daarnaast heeft het IBC-station een geïntegreerde vulruimte en wordt het geleverd zonder rooster, met een gegalvaniseerd rooster of met een PE-rooster. Het IBC-station biedt volledige corrosiebescherming voor de opslag van waterbedreigende vloeistoffen van alle gevarenklassen en is dienovereenkomstig goedgekeurd. De polyethyleen opvangbak heeft een inhoud van 1150 liter. Daarnaast is het IBC-station uitgerust met een geïntegreerde vulruimte en wordt het geleverd met een gegalvaniseerd rooster. Het IBC-station heeft een totale belasting van 2000 kg. Het lege station kan snel en veilig binnen het bedrijf worden getransporteerd dankzij de ingangszakken.

Specificaties:

- Opvangcapaciteit: 1150 liter
- Met vulruimte
- Met verzinkt of PE rooster, of zonder rooster
- Goedgekeurd voor de opslag van vloeistoffen van alle gevarenklassen die gevaarlijk zijn voor het water.
- Geïntegreerde ingangsvakken voor eenvoudig en veilig intern transport
- Volledige corrosiebescherming
- Gemaakt van polyethyleen
- Draagvermogen: 2000 kg
- Afmetingen: B 1280 x D 1910 x H 860 mm
- Gewicht: 115 kg

