



**BOPLA**

A Phoenix Mecano Company

# Bocube





# Bocube

## Einmalig innovative, vielfältig einsetzbare Gehäuselösung aus ABS oder Polycarbonat UL 94 V0

- 11 Größen, 66 Standard-Kombinationsmöglichkeiten
- 2 Materialvarianten: ABS oder PC UL 94 V0, flammwidrig und selbstverlöschend
- Unverlierbarer Deckel mit Folientastaturfläche in zwei Varianten: grau oder glasklar
- Innovative und patentierte Scharnierverschlussstechnik: Öffnen per Schraubendreher, Verschließen per Hand
- Elegantes Design mit farblichen Variationsmöglichkeiten der Scharnierverschlüsse
- Einbauraum für rechteckige Frontplatten und rechteckige, geritzte Platinen
- Besonders recyclegerecht durch Verwendung sortenreiner Kunststoffe ohne eingespritzte Metallteile
- Definition der Scharnierseite durch Verschlussstopfen (im Zubehör erhältlich)
- Umfangreiches Zubehörprogramm
- Klemmen und Montage auf Anfrage



<b>Farbton</b>	Graphitgrau, ähnlich RAL 7024; Lichtgrau, ähnlich RAL 7035; Sonderfarben auf Anfrage
<b>Schutzart</b>	IP 66/IP 67 DIN EN 60529
<b>Gehäusematerial</b>	ABS oder PC UL 94 V0, geschäumte Dichtung; Details siehe Technische Informationen im Gesamtkatalog „the red book“






Die Gehäuse haben im Deckel eine um 2 mm abgesenkte Fläche für die Montage von Folientastaturen (Ausnahme: B 080805, 0,5 mm).



Mit Hilfe des Scharnierverschlusses lassen sich die Gehäuse schnell per Hand montieren – das Öffnen erfolgt mittels Schlitzschraubendreher (Größe 3).



Optional zum Scharnierverschluss können die Gehäuse verschraubt werden – die entsprechenden Schrauben sind als Zubehör erhältlich und werden durch den Scharnierverschluss abgedeckt.



Dank des Scharnierverschlusses ist der Deckel unverlierbar.



Der Deckel kann durch den Scharnierverschluss wahlweise nach links oder rechts aufgeklappt werden. Dies erleichtert die Montage und ermöglicht ein Zugreifen auf die Elektronik auch im späteren Einsatz.



Durch den Verschlussstopfen kann die Scharnierseite festgelegt werden.



Das Bocube mit glasklarem Deckel in PC UL 94 V0 kann ideal als Anzeigegehäuse verwendet werden und bietet stets Blick auf die Frontplatte.



Rechteckige Frontplatten können mittels Distanzbolzen im Unterteil montiert werden.



Bocube ist ein sortenreines Kunststoffgehäuse und so besonders recyclinggerecht.



Die Gehäuseserie ist aufgrund der wenigen Teile sehr leicht und unkompliziert zu montieren.



Bocube bietet einen rechteckigen Einbauraum für geritzte Platinen und rechteckige Montageplatten. Diese können sowohl im Ober- als auch im Unterteil montiert werden.



Großzügige Flächen garantieren Raum für den Einbau von Kabelverschraubungen, D-Sub-Steckern etc.



Eine Plombierung ist möglich und schützt vor ungewolltem Zugriff. Plomben bieten wir gerne auf Anfrage!



Farbige Scharnierverschlüsse lassen eine Anpassung an das Design des Kunden zu.



Die Wandlaschen sind für alle Bocube-Größen verwendbar und werden in die rückseitig am Gehäuseunterteil vorhandenen Bohrungen angeschraubt. Sie sind in beiden Gehäusefarben erhältlich.

## Anwendungsbeispiel unseres umfangreichen Serviceangebotes für Bocube.



### Mechanische Bearbeitungen:

Fräsen, Bohren, Senken, Gewindeschneiden, Stanzen, Ultraschallschweißen individueller Befestigungspunkte

### Montagearbeiten:

Montage von Kabelverschraubungen, Batteriefächern, Montage von Gewindebuchsen, -bolzen und leitenden Dichtungen

### Klebearbeiten:

Bestückung mit beigestellten Komponenten, Verdrahtungen

### Löt- und Konfektionierungsarbeiten

**Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt  
unseres umfangreichen Service-  
angebotes, mit dem wir Ihnen ein  
individuelles Produkt mit exzellenter  
Qualität produzieren.**

Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Einleitung des Kataloges „the red book“.



# Bocube

## Bocube Gehäuse, Polycarbonat UL 94 V0

Modell	Best.-Nr.	A	B	C	a1	a2	b1	b2	c1	Farbton
B 080805 PC-V0 7024	96011114	89	80	47	50	52,6	68	73,6	40,5	Graphitgrau
B 080805 PC-V0 7035	96011115	89	80	47	50	52,6	68	73,6	40,5	Lichtgrau
B 080805 PC-V0-G 7024	96021114	89	80	47	50	52,6	68	73,6	40,5	Graphitgrau, glasklarer Deckel
B 080805 PC-V0-G 7035	96021115	89	80	47	50	52,6	68	73,6	40,5	Lichtgrau, glasklarer Deckel
B 100806 PC-V0 7024	96012124	113	80	60	74	76,4	68	73,4	52	Graphitgrau
B 100806 PC-V0 7035	96012125	113	80	60	74	76,4	68	73,4	52	Lichtgrau
B 100806 PC-V0-G 7024	96022124	113	80	60	74	76,4	68	73,4	52	Graphitgrau, glasklarer Deckel
B 100806 PC-V0-G 7035	96022125	113	80	60	74	76,4	68	73,4	52	Lichtgrau, glasklarer Deckel
B 100809 PC-V0 7024	96012134	113	80	90	74	75,9	68	72,9	82	Graphitgrau
B 100809 PC-V0 7035	96012135	113	80	90	74	75,9	68	72,9	82	Lichtgrau
B 100809 PC-V0-G 7024	96022134	113	80	90	74	75,9	68	72,9	82	Graphitgrau, glasklarer Deckel
B 100809 PC-V0-G 7035	96022135	113	80	90	74	75,9	68	72,9	82	Lichtgrau, glasklarer Deckel
B 140806 PC-V0 7024	96013124	151	80	60	112	114,4	68	73,4	52	Graphitgrau
B 140806 PC-V0 7035	96013125	151	80	60	112	114,4	68	73,4	52	Lichtgrau
B 140806 PC-V0-G 7024	96023124	151	80	60	112	114,4	68	73,4	52	Graphitgrau, glasklarer Deckel
B 140806 PC-V0-G 7035	96023125	151	80	60	112	114,4	68	73,4	52	Lichtgrau, glasklarer Deckel
B 140809 PC-V0 7024	96013134	151	80	90	112	113,9	68	72,9	82	Graphitgrau
B 140809 PC-V0 7035	96013135	151	80	90	112	113,9	68	72,9	82	Lichtgrau
B 140809 PC-V0-G 7024	96023134	151	80	90	112	113,9	68	72,9	82	Graphitgrau, glasklarer Deckel
B 140809 PC-V0-G 7035	96023135	151	80	90	112	113,9	68	72,9	82	Lichtgrau, glasklarer Deckel
B 141306 PC-V0 7024	96013224	151	125	60	112	114,4	113	118,4	52	Graphitgrau
B 141306 PC-V0 7035	96013225	151	125	60	112	114,4	113	118,4	52	Lichtgrau
B 141306 PC-V0-G 7024	96023224	151	125	60	112	114,4	113	118,4	52	Graphitgrau, glasklarer Deckel
B 141306 PC-V0-G 7035	96023225	151	125	60	112	114,4	113	118,4	52	Lichtgrau, glasklarer Deckel
B 141309 PC-V0 7024	96013234	151	125	90	112	113,9	113	117,9	82	Graphitgrau
B 141309 PC-V0 7035	96013235	151	125	90	112	113,9	113	117,9	82	Lichtgrau
B 141309 PC-V0-G 7024	96023234	151	125	90	112	113,9	113	117,9	82	Graphitgrau, glasklarer Deckel
B 141309 PC-V0-G 7035	96023235	151	125	90	112	113,9	113	117,9	82	Lichtgrau, glasklarer Deckel
B 221306 PC-V0 7024	96015224	231	125	60	192	194,4	113	118,4	52	Graphitgrau
B 221306 PC-V0 7035	96015225	231	125	60	192	194,4	113	118,4	52	Lichtgrau

# Bocube




## Bocube Gehäuse, Polycarbonat UL 94 V0

Modell	Best.-Nr.	A	B	C	a1	a2	b1	b2	c1	Farbton
B 221306 PC-V0-G 7024	96025224	231	125	60	192	194,4	113	118,4	52	Graphitgrau, glasklarer Deckel
B 221306 PC-V0-G 7035	96025225	231	125	60	192	194,4	113	118,4	52	Lichtgrau, glasklarer Deckel
B 221309 PC-V0 7024	96015234	231	125	90	192	194,1	113	117,9	82	Graphitgrau
B 221309 PC-V0 7035	96015235	231	125	90	192	194,1	113	117,9	82	Lichtgrau
B 221309 PC-V0-G 7024	96025234	231	125	90	192	194,1	113	117,9	82	Graphitgrau, glasklarer Deckel
B 221309 PC-V0-G 7035	96025235	231	125	90	192	194,1	113	117,9	82	Lichtgrau, glasklarer Deckel
B 261706 PC-V0 7024	96016324	271	170	60	232	234,4	158	163,4	51,5	Graphitgrau
B 261706 PC-V0 7035	96016325	271	170	60	232	234,4	158	163,4	51,5	Lichtgrau
B 261706 PC-V0-G 7024	96026324	271	170	60	232	234,4	158	163,4	51,5	Graphitgrau, glasklarer Deckel
B 261706 PC-V0-G 7035	96026325	271	170	60	232	234,4	158	163,4	51,5	Lichtgrau, glasklarer Deckel
B 261709 PC-V0 7024	96016334	271	170	90	232	234,1	158	163,1	81,5	Graphitgrau
B 261709 PC-V0 7035	96016335	271	170	90	232	234,1	158	163,1	81,5	Lichtgrau
B 261709 PC-V0-G 7024	96026334	271	170	90	232	234,1	158	163,1	81,5	Graphitgrau, glasklarer Deckel
B 261709 PC-V0-G 7035	96026335	271	170	90	232	234,1	158	163,1	81,5	Lichtgrau, glasklarer Deckel

Lieferumfang: Ober- und Unterteil, Scharnierverschlüsse

Hinweis: G = Ausführung mit glasklarem Deckel.

Zubehör siehe Folgeseiten.





# Bocube


## Bocube Gehäuse, ABS

Modell	Best.-Nr.	A	B	C	a1	a2	b1	b2	c1	Farbton
B 080805 ABS 7024	96031114	89	80	47	50	52,6	68	73,6	40,5	Graphitgrau
B 080805 ABS 7035	96031115	89	80	47	50	52,6	68	73,6	40,5	Lichtgrau
B 100806 ABS 7024	96032124	113	80	60	74	76,4	68	73,4	52	Graphitgrau
B 100806 ABS 7035	96032125	113	80	60	74	76,4	68	73,4	52	Lichtgrau
B 100809 ABS 7024	96032134	113	80	90	74	75,9	68	72,9	82	Graphitgrau
B 100809 ABS 7035	96032135	113	80	90	74	75,9	68	72,9	82	Lichtgrau
B 140806 ABS 7024	96033124	151	80	60	112	114,4	68	73,4	52	Graphitgrau
B 140806 ABS 7035	96033125	151	80	60	112	114,4	68	73,4	52	Lichtgrau
B 140809 ABS 7024	96033134	151	80	90	112	113,9	68	72,9	82	Graphitgrau
B 140809 ABS 7035	96033135	151	80	90	112	113,9	68	72,9	82	Lichtgrau
B 141306 ABS 7024	96033224	151	125	60	112	114,4	113	118,4	52	Graphitgrau
B 141306 ABS 7035	96033225	151	125	60	112	114,4	113	118,4	52	Lichtgrau
B 141309 ABS 7024	96033234	151	125	90	112	113,9	113	117,9	82	Graphitgrau
B 141309 ABS 7035	96033235	151	125	90	112	113,9	113	117,9	82	Lichtgrau
B 221306 ABS 7024	96035224	231	125	60	192	194,4	113	118,4	52	Graphitgrau
B 221306 ABS 7035	96035225	231	125	60	192	194,4	113	118,4	52	Lichtgrau
B 221309 ABS 7024	96035234	231	125	90	192	194,1	113	117,9	82	Graphitgrau
B 221309 ABS 7035	96035235	231	125	90	192	194,1	113	117,9	82	Lichtgrau
B 261706 ABS 7024	96036324	271	170	60	232	234,4	158	163,4	51,5	Graphitgrau
B 261706 ABS 7035	96036325	271	170	60	232	234,4	158	163,4	51,5	Lichtgrau
B 261709 ABS 7024	96036334	271	170	90	232	234,1	158	163,1	81,5	Graphitgrau
B 261709 ABS 7035	96036335	271	170	90	232	234,1	158	163,1	81,5	Lichtgrau

Lieferumfang: Ober- und Unterteil, Scharnierverschlüsse

Hinweis: ABS-Gehäuse können aufgrund einer anderen Materialschwindung ca. 0,1 – 0,25 % größer sein.

Zubehör siehe Folgeseiten.





# Bocube **NEU!**



Jetzt auch in flachen Ausführungen!

## Bocube Gehäuse, Polycarbonat UL 94 V0

Modell	Best.-Nr.	A	B	C	a1	a2	b1	b2	c1	Farbton
B 140804 PC-V0 7035	96013145	151	80	40	112	68	114,8	73,8	32	Lichtgrau
B 140804 PC-V0 7024	96013144	151	80	40	112	68	114,8	73,8	32	Graphitgrau
B 140804 PC-V0-G 7035	96023145	151	80	40	112	68	114,8	73,8	32	Lichtgrau, glasklarer Deckel
B 140804 PC-V0-G 7024	96023144	151	80	40	112	68	114,8	73,8	32	Graphitgrau, glasklarer Deckel
B 180806 PC-V0 7035	96014125	191	80	60	152	68	154,4	73,4	52	Lichtgrau
B 180806 PC-V0 7024	96014124	191	80	60	152	68	154,4	73,4	52	Graphitgrau
B 180806 PC-V0-G 7035	96024125	191	80	60	152	68	154,4	73,4	52	Lichtgrau, glasklarer Deckel
B 180806 PC-V0-G 7024	96024124	191	80	60	152	68	154,4	73,4	52	Graphitgrau, glasklarer Deckel
B 181304 PC-V0 7035	96014245	191	125	40	152	113	154,6	118,8	32	Lichtgrau
B 181304 PC-V0 7024	96014244	191	125	40	152	113	154,6	118,8	32	Graphitgrau
B 181304 PC-V0-G 7035	96024245	191	125	40	152	113	154,6	118,8	32	Lichtgrau, glasklarer Deckel
B 181304 PC-V0-G 7024	96024244	191	125	40	152	113	154,6	118,8	32	Graphitgrau, glasklarer Deckel
B 181306 PC-V0 7035	96014225	191	125	60	152	113	154,4	118,4	52	Lichtgrau
B 181306 PC-V0 7024	96014224	191	125	60	152	113	154,4	118,4	52	Graphitgrau
B 181306 PC-V0-G 7035	96024225	191	125	60	152	113	154,4	118,4	52	Lichtgrau, glasklarer Deckel
B 181306 PC-V0-G 7024	96024224	191	125	60	152	113	154,4	118,4	52	Graphitgrau, glasklarer Deckel
B 181309 PC-V0 7035	96014235	191	125	90	152	113	154,1	117,9	82	Lichtgrau
B 181309 PC-V0 7024	96014234	191	125	90	152	113	154,1	117,9	82	Graphitgrau
B 181309 PC-V0-G 7035	96024235	191	125	90	152	113	154,1	117,9	82	Lichtgrau, glasklarer Deckel
B 181309 PC-V0-G 7024	96024234	191	125	90	152	113	154,1	117,9	82	Graphitgrau, glasklarer Deckel
B 221304 PC-V0 7035	96015245	231	125	40	192	113	194,6	118,8	32	Lichtgrau
B 221304 PC-V0 7024	96015244	231	125	40	192	113	194,6	118,8	32	Graphitgrau
B 221304 PC-V0-G 7035	96025245	231	125	40	192	113	194,6	118,8	32	Lichtgrau, glasklarer Deckel
B 221304 PC-V0-G 7024	96025244	231	125	40	192	113	194,6	118,8	32	Graphitgrau, glasklarer Deckel
B 261704 PC-V0 7035	96016345	271	170	40	232	158	234,8	163,8	31,5	Lichtgrau
B 261704 PC-V0 7024	96016344	271	170	40	232	158	234,8	163,8	31,5	Graphitgrau
B 261704 PC-V0-G 7035	96026345	271	170	40	232	158	234,8	163,8	31,5	Lichtgrau, glasklarer Deckel
B 261704 PC-V0-G 7024	96026344	271	170	40	232	158	234,8	163,8	31,5	Graphitgrau, glasklarer Deckel
B 273612 PC-V0 7035	96017665	284	364	120	231	352	233,1	353,5	109	Lichtgrau
B 273612 PC-V0 7024	96017664	284	364	120	231	352	233,1	353,5	109	Graphitgrau
B 273612 PC-V0-G 7035	96027665	284	364	120	231	352	233,1	353,5	109	Lichtgrau, glasklarer Deckel
B 273612 PC-V0-G 7024	96027664	284	364	120	231	352	233,1	353,5	109	Graphitgrau, glasklarer Deckel

Lieferumfang: Ober- und Unterteil, Scharnierverschlüsse

Hinweis: G = Ausführung mit glasklarem Deckel.

Zubehör siehe Folgeseiten.



Welcome to BOPLA City!

# Bocube **NEU!**




Jetzt auch in flachen Ausführungen!

## Bocube Gehäuse, ABS

Modell	Best.-Nr.	A	B	C	a1	a2	b1	b2	c1	Farbton
B 140804 ABS 7035	96033145	151	80	40	112	68	114,8	73,8	32	Lichtgrau
B 140804 ABS 7024	96033144	151	80	40	112	68	114,8	73,8	32	Graphitgrau
B 180806 ABS 7035	96034125	191	80	60	152	68	154,4	73,4	52	Lichtgrau
B 180806 ABS 7024	96034124	191	80	60	152	68	154,4	73,4	52	Graphitgrau
B 181304 ABS 7035	96034245	191	125	40	152	113	154,6	118,8	32	Lichtgrau
B 181304 ABS 7024	96034244	191	125	40	152	113	154,6	118,8	32	Graphitgrau
B 181306 ABS 7035	96034225	191	125	60	152	113	154,4	118,4	52	Lichtgrau
B 181306 ABS 7024	96034224	191	125	60	152	113	154,4	118,4	52	Graphitgrau
B 181309 ABS 7035	96034235	191	125	90	152	113	154,1	117,9	82	Lichtgrau
B 181309 ABS 7024	96034234	191	125	90	152	113	154,1	117,9	82	Graphitgrau
B 221304 ABS 7035	96035245	231	125	40	192	113	194,6	118,8	32	Lichtgrau
B 221304 ABS 7024	96035244	231	125	40	192	113	194,6	118,8	32	Graphitgrau
B 261704 ABS 7035	96036345	271	170	40	232	158	234,8	163,8	31,5	Lichtgrau
B 261704 ABS 7024	96036344	271	170	40	232	158	234,8	163,8	31,5	Graphitgrau
B 273612 ABS 7035	96037665	284	364	120	231	352	233,1	353,5	109	Lichtgrau
B 273612 ABS 7024	96037664	284	364	120	231	352	233,1	353,5	109	Graphitgrau

Lieferumfang: Ober- und Unterteil, Scharnierverschlüsse

Hinweis: ABS-Gehäuse können aufgrund einer anderen Materialschwindung ca. 0,1 – 0,25 % größer sein.  
Zubehör siehe Folgeseiten.



Das Gehäuse B 273126 wird mit 4 Eckscharnieren verschlossen.



Wandlaschen sind in Vorbereitung.

# Bocube Zubehör **NEU!**

Weitere Scharniere für alle Größen finden Sie in unserer Broschüre auf Seite 9.

## Eckscharniersatz, Polycarbonat UL 94 V0 oder ABS

Modell	Best.-Nr.	Farbton	Bemerkung
B SC ABS 7035	96330005	Lichtgrau	Für B 273612
B SC ABS 7024	96330004	Graphitgrau	Für B 273612
B SC ABS 3000	96330000	Feuerrot	Für B 273612
B SC ABS 5002	96330002	Ultramarineblau	Für B 273612
B SC ABS 1023	96330003	Verkehrsgelb	Für B 273612
B SC ABS 6029	96330009	Minzgrün	Für B 273612
B SC PC-V0 7035	96310005	Lichtgrau	Für B 273612
B SC PC-V0 7024	96310004	Graphitgrau	Für B 273612
B SC PC-V0 3000	96310000	Feuerrot	Für B 273612
B SC PC-V0 5002	96310002	Ultramarineblau	Für B 273612
B SC PC-V0 1023	96310003	Verkehrsgelb	Für B 273612
B SC PC-V0 6029	96310009	Minzgrün	Für B 273612



Lieferumfang: PE = 4 Stück (je 2 Stück rechts und links, werkzeuggestätigt)



## Eckscharniersatz handbetätigt, Polycarbonat UL 94 V0 oder ABS

Modell	Best.-Nr.	Farbton	Bemerkung
B SC HB ABS 7035	96930005	Lichtgrau	Für B 273612
B SC HB ABS 7024	96930004	Graphitgrau	Für B 273612
B SC HB ABS 3000	96930000	Feuerrot	Für B 273612
B SC HB ABS 5002	96930002	Ultramarineblau	Für B 273612
B SC HB ABS 1023	96930003	Verkehrsgelb	Für B 273612
B SC HB ABS 6029	96930009	Minzgrün	Für B 273612
B SC HB PC-V0 7035	96910005	Lichtgrau	Für B 273612
B SC HB PC-V0 7024	96910004	Graphitgrau	Für B 273612
B SC HB PC-V0 3000	96910000	Feuerrot	Für B 273612
B SC HB PC-V0 5002	96910002	Ultramarineblau	Für B 273612
B SC HB PC-V0 1023	96910003	Verkehrsgelb	Für B 273612
B SC HB PC-V0 6029	96910009	Minzgrün	Für B 273612

Lieferumfang: PE = 4 Stück (je 1 Stück rechts und links, werkzeuggestätigt; je 1 Stück rechts und links, handbetätigt)



Handbetätigte Scharniere für alle anderen Größen sind in Vorbereitung.

# Bocube Zubehör **NEU!**

Weiteres Zubehör für alle Größen finden Sie in unserer Broschüre auf den Seiten 10 und 11.



## Montageplatten, Hartpapier, 2 mm

Modell	Best.-Nr.	Bemerkung
B M 1808	96604100	Für B 180806
B M 1813	96604200	Für B 18130.
B M 2736	96607600	Für B 273612

Lieferumfang: 1 Montageplatte

Hinweis: Befestigungsschrauben Best.-Nr. 96600010 (für B 18... und B 27...) bitte separat bestellen.



## Frontplatten, Alu naturfarben eloxiert

Modell	Best.-Nr.	Bemerkung
B FP 1808	96704100	Für B 180806
B FP 1813	96704200	Für B 18130.
B FP 2736	96707600	Für B 273612

Lieferumfang: 1 Frontplatte

Hinweis: Befestigungsschrauben Best.-Nr. 96700000 und Distanzbolzen bitte separat bestellen.



## Schraubensätze

Modell	Best.-Nr.	Bemerkung
B SHR-2	96300002	zur optionalen Gehäuseverschraubung

Lieferumfang: PE = 4 Stück

Hinweis: Nur für B 273612 geeignet.



## Distanzbolzen

Modell	Best.-Nr.	Bemerkung
DIBLZ AK 30x5/IM3/8	96708000	ND = 2,4-2,6, für B.....4
DIBLZ AK 30x7/IM3/74	96774000	ND = 2,4-2,6, für B.....12 bei Verwendung einer Montageplatte
DIBLZ AK 30x5/IM3/76	96776000	ND = 2,4-2,6, für B.....12

Lieferumfang: PE = 4 Stück

Hinweis: ND = Nockeninnendurchmesser

# Bocube Zubehör

## Scharnierverschluss, Polycarbonat UL 94 V0 oder ABS

Modell	Best.-Nr.	Farbton	Bemerkung
B SC 08 PC-V0 1023	96310103	Verkehrsgelb	Für B 080805, B 10080., B 14080.
B SC 08 ABS 1023	96330103	Verkehrsgelb	Für B 080805, B 10080., B 14080.
B SC 08 PC-V0 7035	96310105	Lichtgrau	Für B 080805, B 10080., B 14080.
B SC 08 ABS 7035	96330105	Lichtgrau	Für B 080805, B 10080., B 14080.
B SC 08 PC-V0 7024	96310104	Graphitgrau	Für B 080805, B 10080., B 14080.
B SC 08 ABS 7024	96330104	Graphitgrau	Für B 080805, B 10080., B 14080.
B SC 08 PC-V0 6029	96310109	Minzgrün	Für B 080805, B 10080., B 14080.
B SC 08 ABS 6029	96330109	Minzgrün	Für B 080805, B 10080., B 14080.
B SC 08 PC-V0 5002	96310102	Ultramarineblau	Für B 080805, B 10080., B 14080.
B SC 08 ABS 5002	96330102	Ultramarineblau	Für B 080805, B 10080., B 14080.
B SC 08 PC-V0 3000	96310100	Feuerrot	Für B 080805, B 10080., B 14080.
B SC 08 ABS 3000	96330100	Feuerrot	Für B 080805, B 10080., B 14080.
B SC 13 PC-V0 1023	96310203	Verkehrsgelb	Für B 14130., B 22130.
B SC 13 ABS 1023	96330203	Verkehrsgelb	Für B 14130., B 22130.
B SC 13 PC-V0 7035	96310205	Lichtgrau	Für B 14130., B 22130.
B SC 13 ABS 7035	96330205	Lichtgrau	Für B 14130., B 22130.
B SC 13 PC-V0 7024	96310204	Graphitgrau	Für B 14130., B 22130.
B SC 13 ABS 7024	96330204	Graphitgrau	Für B 14130., B 22130.
B SC 13 PC-V0 6029	96310209	Minzgrün	Für B 14130., B 22130.
B SC 13 ABS 6029	96330209	Minzgrün	Für B 14130., B 22130.
B SC 13 PC-V0 5002	96310202	Ultramarineblau	Für B 14130., B 22130.
B SC 13 ABS 5002	96330202	Ultramarineblau	Für B 14130., B 22130.
B SC 13 PC-V0 3000	96310200	Feuerrot	Für B 14130., B 22130.
B SC 13 ABS 3000	96330200	Feuerrot	Für B 14130., B 22130.
B SC 17 PC-V0 1023	96310303	Verkehrsgelb	Für B 26170.
B SC 17 ABS 1023	96330303	Verkehrsgelb	Für B 26170.
B SC 17 PC-V0 7035	96310305	Lichtgrau	Für B 26170.
B SC 17 ABS 7035	96330305	Lichtgrau	Für B 26170.
B SC 17 PC-V0 7024	96310304	Graphitgrau	Für B 26170.
B SC 17 ABS 7024	96330304	Graphitgrau	Für B 26170.
B SC 17 PC-V0 6029	96310309	Minzgrün	Für B 26170.
B SC 17 ABS 6029	96330309	Minzgrün	Für B 26170.
B SC 17 PC-V0 5002	96310302	Ultramarineblau	Für B 26170.
B SC 17 ABS 5002	96330302	Ultramarineblau	Für B 26170.
B SC 17 PC-V0 3000	96310300	Feuerrot	Für B 26170.
B SC 17 ABS 3000	96330300	Feuerrot	Für B 26170.

Lieferumfang: PE = 2 Stück




## Wandlaschen

Modell	Best.-Nr.	Farbton
B WL 7024	96510004	Graphitgrau
B WL 7035	96510005	Lichtgrau

Lieferumfang: 4 Wandlaschen (Polycarbonat UL 94 V0), 4 Schrauben



## Bocube Zubehör



### Montageplatten, Hartpapier, 2 mm

Modell	Best.-Nr.	Bemerkung
B M 0808	96601100	Für B 080805
B M 1008	96602100	Für B 10080.
B M 1408	96603100	Für B 14080.
B M 1413	96603200	Für B 14130.
B M 2213	96605200	Für B 22130.
B M 2617	96606300	Für B 26170.

Lieferumfang: 1 Montageplatte

Hinweis: Befestigungsschrauben Best.-Nr. 96600000 (für B 08...) und Best.-Nr. 96600010 (für B 10..., B 14..., B 22... und B 26...) bitte separat bestellen.




### Frontplatten, Alu naturfarben eloxiert

Modell	Best.-Nr.	Bemerkung
B FP 1008	96702100	Für B 10080., Frontplattendicke 1,5 mm
B FP 1408	96703100	Für B 14080., Frontplattendicke 1,5 mm
B FP 1413	96703200	Für B 14130., Frontplattendicke 1,5 mm
B FP 2213	96705200	Für B 22130., Frontplattendicke 2,0 mm
B FP 2617	96706300	Für B 26170., Frontplattendicke 2,5 mm

Lieferumfang: 1 Frontplatte

Hinweis: Befestigungsschrauben Best.-Nr. 96700000 und Distanzbolzen bitte separat bestellen.



### Schraubensätze

Modell	Best.-Nr.	Bemerkung
B FP-SHR	96700000	A (zur Frontplattenbefestigung)
B M-SHR 0808	96600000	B (zur Montageplattenbefestigung B M 0808)
B M-SHR	96600010	C (zur Montageplattenbefestigung B M 1008-2617)
B SHR	96300000	D (zur optionalen Gehäuseverschraubung)

Lieferumfang: PE = 4 Stück (Ausnahme: B M-SHR 0808, PE = 2 Stück)

### Distanzbolzen

Modell	Best.-Nr.	Bemerkung
DIBLZ AK 30x5/IM3/28	96728000	ND = 2,4-2,6, für B.....6
DIBLZ AK 30x7/IM3/26	96726000	ND = 2,4-2,6, für B.....6 bei Verwendung einer Montageplatte
DIBLZ AK 30x5/IM3/58	96758000	ND = 2,4-2,6, für B.....9
DIBLZ AK 30x7/IM3/56	96756000	ND = 2,4-2,6, für B.....9 bei Verwendung einer Montageplatte

Lieferumfang: PE = 4 Stück

Hinweis: ND = Nockeninnendurchmesser

# Bocube Zubehör

## Verschlussstopfen zur Festlegung der Scharnierseite

Modell	Best.-Nr.	Farbton
B VS 7024	96410004	Graphitgrau

Lieferumfang: Verschlussstopfen (PC UL 94 V0), PE = 10 Stück

Hinweis: Der Verschlussstopfen ist im eingebauten Zustand kaum sichtbar.



## Tragschienen DIN EN 60715 TH 15

Modell	Best.-Nr.	Bemerkung
TS 15	22150701	Für B 10080.
TS 15	22151101	Für B 14080. und B 14130.
TS 15	22151901	Für B 22130.
TS 15	22152301	Für B 26170.

Lieferumfang: 1 Tragschiene



## Tragschienen DIN EN 60715 G 32

Modell	Best.-Nr.	Bemerkung
TS 32	22320701	Für B 10080.
TS 32	22321101	Für B 14080. und B 14130.
TS 32	22321901	Für B 22130.
TS 32	22322301	Für B 26170.

Lieferumfang: 1 Tragschiene



## Tragschienen DIN EN 60715 TH 35

Modell	Best.-Nr.	Bemerkung
TS 35	22350701	Für B 10080.
TS 35	22351101	Für B 14080. und B 14130.
TS 35	22351901	Für B 22130.
TS 35	22352301	Für B 26170.

Lieferumfang: 1 Tragschiene



Bopla Gehäuse Systeme GmbH | Borsigstraße 17-25 | D-32257 Bünde  
Tel. +49 (0) 5223-969-0 | Fax +49 (0) 5223-969-100  
info@bopla.de | www.bopla.de



A Phoenix Mecano Company

Mat.-Nr. 88111203 2012/10

