

DRUCKSCHALTER

PRODUKTNUMMER 1667.0101



TECHNISCHE DATEN



Produktnummer	1667.0101
Betätigerfarbe / Bedruckung	
Produktfamilie	Druckschalter
Gewicht	9.450 g
ROHS Konform	ja
Händler	EVG
Schaltfunktion	Leuchte
Anschlüsse	Steckanschluss, 6.3 x 0.8
Kriechstromfestigkeit	250 PTI
Isolationsabstand	nach EN 61058 für verstärkte bzw. doppelte Isolierung
Schutzart	→ Anschluss IP 40 → Betätiger IP 40
Temperaturbereich	→ Anschlussseite -20 °C ... +85 °C
Lagertemperatur	-40 °C ... +80 °C
Betätiger und Zusatzbetätiger	Fenster: PC, transparent rot
Gehäusebeschreibung	Gehäuse: PA, schwarz Sockel: PA, weiß
Anschlussoberfläche	→ Lageranschluss Cu → Außenanschluss Cu
Beleuchtung	Funktionsbeleuchtung: Glimmleuchte, 230 V, rot
Aufsteckkraft der Stechhülsen	≤ 80 N
Prüfzeichen	VDE
Geeignet für Geräte der Schutzklasse	II
Zusatzbeschriftung	Herstelljahr/-woche nach DIN EN 60062
Befestigungsart	Rastbefestigung

PRODUKTBILD



(Abbildung ähnlich)

ZEICHNUNGEN



X	Y	Z
0.75 ... 1.0	30 +0.1	22.2 +0.2
1.0 ... 1.5	30.2 +0.1	22.2 +0.2
1.5 ... 3.0	30.4 +0.1	22.2 +0.2

X = Gerätewanddicke

Technische Änderungen behalten wir uns vor. Alle Maßangaben sind unverbindlich.
Detaillierte Spezifikationen erhalten Sie gerne auf Anfrage.

Marquardt GmbH · Schloss-Straße 16 · 78604 Rietheim-Weilheim · Deutschland
Telefon: +49 (0) 7424 / 99-0 · Fax: +49 (0) 7424 / 99-2399 · www.marquardt.com · marquardt@marquardt.de