

TROAX Lagerbox



für den Innenbereich geeignet,
Aufstellung freistehend, Höhe x Breite
x Tiefe 2,2 x 1,2 x 1,2 m, Gitterwände
mit einer Maschenweite von 50 mm,
Doppel-Flügeltür mit 270 °
Öffnungswinkel, mit schlag- und
kratzfester Pulverbeschichtung in
RAL7037 Staubgrau



Artikelnummer: 225406



TROAX Lagerbox für den Innenbereich

Lagerbox


- für den Innenbereich geeignet, Aufstellung freistehend
- Höhe x Breite x Tiefe 2,2 x 1,2 x 1,2 m
- Drahtstärke 3 x 3,75 mm, Rahmenstärke 30 x 20 mm
- Gitterwände mit einer Maschenweite von 50 mm
- Doppel-Flügeltür mit 270 ° Öffnungswinkel
- Verschließbar mit Vorhängeschloss
- Decke aus Drahtgitter
- mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7037 Staubgrau
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Technische Details





| | | | |
|--------------|--------------|-------------------|------------------|
| Containertyp | Lagerbox | Decke | Drahtgitter |
| Einsatzort | Innenbereich | Türtyp | Doppel-Flügeltür |
| Höhe außen | 2,2 m | Türöffnungswinkel | 270 ° |
| Breite außen | 1,2 m | Schließsystem | Vorhängeschloss |

| | | | |
|--------------|-------------|----------------------|----------------------|
| Tiefe außen | 1,2 m | Oberfläche Container | pulverbeschichtet |
| Wandtyp | Gitterwände | Farbe Container | staubgrau // RAL7037 |
| Maschenweite | 50 mm | Aufstellung/Montage | Boden |
| Drahtstärke | 3-3,75 mm | Anlieferung | zerlegt |
| Rahmenstärke | 30-20 mm | Gewicht | 104,78 kg |
| Fußboden | nein | | |

Zubehör

| | | |
|--------|---|--|
| 225413 |  | für Lagerbox, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |
|--------|---|--|

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 202021 |  | Müllsack, Inhalt 120 l, Aus 60 µm starkem LDPE, Länge x Breite 1100 x 700 mm, In blau |
| 217213 |  | EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen |
| 224764 |  | Besen-Set, Set bestehend aus: 5 x Rosshaarbesen, 5 x Stiel und 1 x Kehrgarnitur, Arbeitsbreite 500 mm, Holz-Stiel, für feinen Staub |
| 510925 |  | Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm |